


产品规格:

型号	K-11343T
尺寸	1775 x 870 x 570mm
内部尺寸	顶边: 1630 x 660mm 底边: 1220 x 530mm
到溢水口容量	170升
重量	25公斤
材料	高亮度压克力
安装方式	嵌入式
包括配件	
浴枕	K-1676T-0
推荐配件	
排水	K-17295T
可选用配件	
龙头	K-19569T 维芙缸边式浴缸花洒龙头
备注	本产品只提供白色(0)

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-11343T