

Features


- Vitreous china
- Pedestal lavatory
- Available in single-hole or 8" centers
- With overflow
- 572 x 454 x 875 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 791-2544

PEDESTAL LAVATORY K-18564X/K-17153X



Technical Information

Fixture:	
Basin area	400 x 304 mm
Water depth	135 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Lavatory basin	K-18564X
Wall mounted fixing pack	1049141
Pedestal	K-17153X

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-18564X-1	Reach lavatory with single faucet hole	0: White
K-18564X-8	Reach lavatory with 8" centers	0: White
K-17153X	Pedestal	0: White

Recommended Accessories		Color/Finished
K-7119T	Click drain	CP: Polished chrome
K-9071T	Bottle-trap	CP: Polished chrome

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Product Diagram

คุณลักษณะ


- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบแขวนพร้อมขาของอ่างแบบตั้งพื้น
- แบบเจาะรูเดี่ยว หรือแบบเจาะเซ็นเตอร์ 8"
- พร้อมม้วนน้ำล้น
- 572 x 454 x 875 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 791-2544

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขาของอ่างแบบตั้งพื้น

K-18564X/K-17153X



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
พื้นที่อ่างล้างหน้า	400 x 304 มม.
ระยะน้ำลึก	135 มม.
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ขนาดระยะโดยค่าประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
อ่างล้างหน้า	K-18564X
ชุดนอตยึดอ่างล้างหน้า	1049141
ขาของอ่างแบบตั้งพื้น	K-17153X


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-18564X-1	อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น รีซี แบบรู๊กอกเดี่ยว	0: สีขาว
K-18564X-8	อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น รีซี แบบเจาะเซ็นเตอร์ 8"	0: สีขาว
K-17153X	ขาของอ่างแบบตั้งพื้น	0: สีขาว

อุปกรณ์แนะนำ		สี/วัสดุเคลือบผิว
K-7119T	สแตนเลสอ่างล้างหน้าแบบกด	CP: สีโครมเงา
K-9071T	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	CP: สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์