

Features

- Brass construction (Diverter and Handshower holder).
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- G1/2" thread connection(s).
- Katalyst air-induction technology.
- 122 mm spray-plate diameter.
- 5-function handshower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB 18145-2014
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


DECK-MOUNT DIVERTER AND HANDSHOWER K-72663T



Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-72663T	Memoirs deck-mount diverter and handshower	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง (ชุดวาล์วเปลี่ยนทางน้ำและชุดติดตั้งหัวฝักบัว)
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโครโมเลียม คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- หัวฝักบัวระบบแคตตาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศ
- หัวฝักบัวเส้นผ่านศูนย์กลาง 122 มม.
- พร้อมหัวฝักบัวสายอ่อนปรับระดับน้ำได้ 5 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- มอก. 2066-2552
- GB 18145-2014
- GB/T 23447-2009


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-72663T	ชุดวาล์วปรับทางน้ำพร้อมหัวฝักบัว รุ่นเมมมัวร์	CP: สีโครม

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์