

Features

- Brass construction (Shower column)
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Adjustable mounting brackets offer installation flexibility.
- Katalyst air-induction technology.
- 116 mm spray-plate diameter.
- Includes 3-function handshower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB 18145-2014
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


HANDSHOWER WITH SLIDE BAR K-R99969T



Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-R99969T	Awaken handshower with slide bar	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตภัณฑ์ของเหลือ (ราวเลื่อน)
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- ขอแขวนผ้ากับวับรับระดับได้
- หัวผ้ากับวับระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการขัดอากาศ
- หัวผ้ากับวับเส้นผ่านศูนย์กลาง 116 มม.
- หัวผ้ากับวับรับน้ำได้ 3 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB 18145-2014
- GB/T 23447-2009


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-R99969T	ผักบัวสายอ่อนพร้อมรางวัลเงิน รุ่นอะเวคเคน	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์