


SELF-RIMMING LAVATORY K-2991X



Features

- Vitreous china
- Self-rimming
- With overflow
- Single-hole or 8" centers
- 554 x 420 x 205 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Technical Information

Fixture:	
Water depth	155 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	
Included Components:	
Cut-out template	1162721-X7

Installation Notes

Install this product according to instruction in the cut-out template.


NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2204-6222) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-2991X-1	Tresham self-rimming lavatory with single faucet hole	0: White
K-2991X-8	Tresham self-rimming lavatory with 8" center	0: White

Recommended Accessories		Color/Finished
K-454X-4V	Memoirs widespread lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-7119T	Click drain	CP: Polished Chrome
K-7503X-4	Archer widespread lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-8657X	Fairfax single lever lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-8670X-4M	Finial widespread lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-16230X-4	Margaux single control lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-16232X-4	Margaux widespread lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-37327X-4	Strayt single control lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-37327X-4CD	Strayt cold only lavatory faucet	CP: Polished Chrome
K-834753	Pop-up drain	CP: Polished Chrome

Dimensions are approximate.
Unit: mm




Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

อ่างล้างหน้าฝึงบนเคาน์เตอร์

K-2991X



คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝึงบนเคาน์เตอร์
- พร้อมรูน้ำล้น
- แบบเจาะรูเดี่ยว หรือแบบเจาะเซ็นเตอร์ 8"
- 554 x 420 x 205 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระขณน้ำล้น	102 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
กระดาดแม่แบบ	1086600-X7

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบ

ข้อพึงระวัง: การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์เท่านั้น (โทร. 0-2204-6222) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-2991X-1	อ่างล้างหน้าฝึงบนเคาน์เตอร์ แบบเจาะรูเดี่ยว รุ่น เทรสแชม	0: สีขาว
K-2991X-8	อ่างล้างหน้าฝึงบนเคาน์เตอร์ แบบเซ็นเตอร์ 8" รุ่น เทรสแชม	0: สีขาว

อุปกรณ์แนะนำ	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-454X-4V	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" มือบิดแบบ Deco lever รุ่นเมมมัวร์	CP: สีโครมเงา
K-7119T	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ๑60 มม.	CP: สีโครมเงา
K-7503X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" รุ่น อาร์เชอร์	CP: สีโครมเงา
K-8657X	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นแฟร์แฟกซ์	CP: สีโครมเงา
K-8670X-4M	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" มือบิดแบบ Traditional lever รุ่น ฟีนีเยล	CP: สีโครมเงา
K-16230X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นมาร์กอส	CP: สีโครมเงา
K-16232X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเตอร์ 8" มือบิดแบบก้านโยก รุ่นมาร์กอส	CP: สีโครมเงา
K-37327X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นสเตย์ท	CP: สีโครมเงา
K-37327X-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นสเตย์ท	CP: สีโครมเงา
K-834753	สะดืออ่างล้างหน้าป๊อปอัพแบบก้านโยก	CP: สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์