

Features

- Brass construction
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Lever handle
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
- Includes 130 mm Rain Duet push button, 3-function handshower
- Line-matched faucets and accessories available

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB 18145-2014
- EN 817-2008


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-97368T-4	Avid exposed wall-mount shower mixer	☐ CP: Polished Chrome ☐ TT: Titanium

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- มือบิดแบบก้านโยก
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- พร้อมหัวฝักบัวเรโนคูเอต์ขนาด 130 มม. ปุ่มกดปรับสายน้ำได้ 3 ระดับ
- มีก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำเข้าชุดกับผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB 18145-2014
- EN 817-2008


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97368T-4	ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นอะไหล่	☐ CP: สีโครมเงา ☐ TT: โททาเนียม

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

