

Features

- Brass construction.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- 352 mm length (K-15396X-B, K-15396T-B).
- 454 mm length (K-15397X-B, K-15397T-B).
- 122 mm length (K-15398T-B).
- 249 mm length (K-15399T-B).
- G 1/2" thread connection(s).
- Recommended to be matched with 8" or 10" Katalyst Air showerhead (K-15396X/T-B, K-15397X/T-B).
- Recommended to be matched with 12" Katalyst Air showerhead (K-15398T-B, K-15399T-B).

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

SHOWER ARM

K-15396X-B, K-15396T-B
K-15397X-B, K-15397T-B
K-15398T-B, K-15399T-B




Specified Model


Model	Description	Colors/Finishes	
K-15396X-B	Wall mount Shower arm 15"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15396T-B	Wall mount Shower arm 15"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15397X-B	Wall mount Shower arm 19"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15397T-B	Wall mount Shower arm 19"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15398T-B	Ceiling mount Shower arm 5"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15399T-B	Ceiling mount Shower arm 10"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)
Unit: mm




K-15396X-B, K-15396T-B



K-15397X-B, K-15397T-B



K-15398T-B



K-15399T-B

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ระยะจากฐานถึงกึ่งกลางข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 352 มม. (K-15396X-B, K-15396T-B)
- ระยะจากฐานถึงกึ่งกลางข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 454 มม. (K-15397X-B, K-15397T-B)
- ระยะจากเพดานถึงปลายข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 122 มม. (K-15398T-B)
- ระยะจากเพดานถึงปลายข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 249 มม. (K-15399T-B)
- เกลียวข้อต่อ G 1/2"
- แนะนำให้ใช้ร่วมกับ หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส 8" หรือ 10" (K-15396X/T-B, K-15397X/T-B)
- แนะนำให้ใช้ร่วมกับ หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส 12" (K-15398T-B, K-15399T-B)

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- N/A

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

K-15396X-B, K-15396T-B K-15397X-B, K-15397T-B K-15398T-B, K-15399T-B




รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-15396X-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 15"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15396T-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 15"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15397X-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 19"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15397T-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 19"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15398T-B	ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 5"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15399T-B	ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 10"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
 หน่วย: มม.




K-15396X-B, K-15396T-B



K-15397X-B, K-15397T-B



K-15398T-B



K-15399T-B

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์