

Features

- Solid metal construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Flexible G1/2" supply hoses for easy installation
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Coin aerator allows for easy cleaning and maintenance
- Metal mounting hardware assures a secure installation
- 100 mm spout reach (K-74013T-4CD)
- 120 mm spout reach (K-74026T-4CD)
- Lever handle
- Compliments most Kohler product lines

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552
- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


COLD ONLY LAVATORY FAUCET K-74013T-4CD ALSO K-74026T-4CD




Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
		CP: Polish chrome	Others
K-74013T-4CD	Taut cold only lavatory faucet	CP: Polish chrome	Others
K-74026T-4CD	Taut tall cold only lavatory faucet	CP: Polish chrome	Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Flow Curve For K-74013T-4CD




Flow Curve For K-74026T-4CD


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



K-74013T-4CD



K-74026T-4CD

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากโลหะ
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- สายน้ำดีขนาด G1/2 นิ้ว ติดตั้งง่าย
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ทำความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้เหรียญไขเปิดปากก๊อก
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งโลหะ มั่นคง แข็งแรง
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 100 มม. (K-74013T-4CD)
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 120 มม. (K-74026T-4CD)
- มือบิดแบบก้านโยก
- เหมาะกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโคห์เลอร์

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- มอก. 2067-2552
- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก K-74013T-4CD และ K-74026T-4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-74013T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นทอธ	CP: สีสโครเมจ	อื่น ๆ
K-74026T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่นทอธ	CP: สีสโครเมจ	อื่น ๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล สำหรับ K-74013T-4CD


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ


หน่วย: มม.



K-74013T-4CD



กราฟแสดงอัตราการไหล สำหรับ K-74026T-4CD



K-74026T-4CD

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์