

12861T-E2 4功能手持花洒(节水型)

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

- 1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
- 2.花洒最高工作压力：**0.5MPa(5bar)**。水压超过**0.5MPa(5bar)**须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：**60℃**。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

安装尺寸




安装步骤

装手持花洒(1)之前，先打开水源约一分钟冲洗掉杂质。

根据需要将限流器(2)放入到花洒进水端。**注意：**如水压太低，则不必安装限流器。

将垫片(3，客户自备)放入花洒软管(4，客户自备)接头内，连接手持花洒与软管。**注意：**不要过份拧紧。

软管另一端连接水源。




清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，有许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。

零件图



**订购时请说明颜色编号