

Features

- Brass construction
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Includes Shift+ 2-function handshower and diverter
- 244 mm spout reach
- Lever handle
- Storage platform that can hold bath supplies
- Separate mounting base facilitates installation (sold separately)

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

FREE-STANDING BATH FILLER WITH HANDSHOWER K-77984T-4/K-77984T-9




Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-77984T-4	Components free-standing bath filler with handshower	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
K-77984T-9	Components free-standing bath filler with handshower	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others


Required Accessories

K-97905T	Floormount bath shower faucet mounting base	NA: Not Applicable	
----------	---	--------------------	--

For a full range of color finishes in your market, please contact your local Kohler representative.



Flow Curve Bath Spout




Flow Curve Handshower


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



K-77984T-4



K-77984T-9

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนรุ่น ซิฟ+ พร้อมปุ่มกดปรับสายน้ำ 2 ระดับ
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 244 มม.
- มีมือบิดแบบก้านโยก
- พร้อมชั้นวางอุปกรณ์อาบน้ำ
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์คู่กับฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น (แยกจำหน่าย)

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น พร้อมฝักบัวสายอ่อน K-77984T-4/K-77984T-9




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-77984T-4	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นคอมโพนেন্ট	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-77984T-9	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นคอมโพนেন্ট	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ


อุปกรณ์ที่จำเป็น

K-97905T	ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น	NA: สีตามชนิดวัสดุ	
----------	--	--------------------	--

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล ก๊อกลงอ่าง




กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



K-77984T-4



K-77984T-9

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์