


产品规格:

型号	K-1337T
尺寸(长×宽×高)	1525×1060×533 mm
内部尺寸	顶边: 1397×1016 mm 底边: 1067×711 mm
满水容量	276.3升(至溢水口)
喷嘴数量	8个水力喷嘴
重量	49.9公斤
材料	高亮度压克力
安装方式	嵌入式
所需电源电路	需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护
水泵	220-240伏特、50赫兹、5.1安培
推荐配件	
排水	K-17295T
浴枕	K-1491T-7
可选用配件	
龙头	K-T12885-4-CP/K-301-K-NA 菲尔法斯缸边式龙头 或K-8673-4M/-4P/-3-CP 芬尼奥缸边式龙头
款式变化	
同设计泡泡浴缸	K-1337T-G1/K-1337T-G2
同设计浴缸	K-1183T
备注	本产品只提供白色(0)

安装者须安装地下线路保护措施

产品尺寸图: (单位:毫米)



K-1337T