

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
- Flexible, silicone nozzles assure long life and easy clean
- Optimized sprayface and large nozzles for improved water coverage
- Patented self-levelling, non-drip technology

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

KATALYST SHOWERHEAD

K-15992T-CL

ALSO K-15994T-CL

K-18358T-CL


K-18359X-CL



Specified Model

Model	Description	Color/Finished	
K-15992T-CL	Contemporary 12" katalyst showerhead, round	CP: Polished Chrome	
K-15994T-CL	Contemporary 14" katalyst showerhead, round	CP: Polished Chrome	
K-18358T-CL	Contemporary 8" katalyst showerhead, round	CP: Polished Chrome	
K-18359X-CL	Contemporary 10" katalyst showerhead, round	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.





Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Model / Dimension	A	B
K-15992T-CL	ø305	62
K-15994T-CL	ø356	64
K-18358T-CL	ø203	62
K-18359X-CL	ø254	62

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำที่นุ่มชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- รูฝักบัวผลิตจากซิลิโคน อายุการใช้งานยาวนาน ทำความสะอาดง่าย
- รูฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรียงตัว เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสายน้ำ
- เทคโนโลยีปรับระบบหัวฝักบัวอัตโนมัติ และป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-15992T-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 12" รุ่นคอนเทมโพรารี	CP: สีโครมเงา
K-15994T-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 14" รุ่นคอนเทมโพรารี	CP: สีโครมเงา
K-18358T-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 8" รุ่นคอนเทมโพรารี	CP: สีโครมเงา
K-18359X-CL	หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 10" รุ่นคอนเทมโพรารี	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> สีอื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน


หัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิส

K-15992T-CL

K-15994T-CL

K-18358T-CL



และ K-18359X-CL



กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



รุ่น	ขนาด	A	B
K-15992T-CL		ø305	62
K-15994T-CL		ø356	64
K-18358T-CL		ø203	62
K-18359X-CL		ø254	62

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์