

Features

- Brass metal construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- G 1/2" thread connection(s)

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:


- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

40 MM RECESSED
BATH AND SHOWER VALVE



K-882T-B
ALSO K-880T-B




Specified Model

Model	Description	Color/Finished	
K-882T-B	40 mm recessed bath and shower valve	☐ CP: Polish chrome	☐ Other
K-880T-B	40 mm recessed shower valve	☐ CP: Polish chrome	☐ Other

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




K-882T-B




K-880T-B

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm



K-882T-B



K-880T-B

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน งาม
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :


- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วผสมฝักก้ำแพงลงอ่าง
และยืนอาบ



K-882T-B
และ **K-880T-B**




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-882T-B	วาล์วผสมฝักก้ำแพงลงอ่างและยืนอาบ	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-880T-B	วาล์วผสมฝักก้ำแพงยืนอาบ	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



K-882T-B



K-880T-B

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะเวลาแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์