

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Directionally adjustable aerator
- Flow rate reduced by 40% - meet LEED guidelines for reduction in water consumption
- 105 mm spout reach
- Lever handle

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


COLD ONLY LAVATORY FAUCET K-24747X-B4CD



Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-24747X-B4CD	Honesty cold only lavatory faucet	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม
- ปากก๊อกปรับทิศทางได้
- ลดการใช้น้ำลง 40% ประหยัดน้ำตามมาตรฐาน LEED
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 105 มม.
- มือบิดแบบก้านโยก

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก.2067-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก


K-24747X-B4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-24747X-B4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นออนไลน์	CP: สีโครมเงา


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์