

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Lever handle(s).
- Adjustable inlet fittings with 15 mm tolerance.
- Includes 1-function showerhead.
- Includes 3-function handshower.
- 110 mm spout reach (K-EX27032T-4).

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


SHOWER COLUMN K-EX27030T-4 K-EX27032T-4




Specified Model

| Model | Description | Colors/Finishes | |
|--------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| K-EX27030T-4 | Occasion 2 way shower column | <input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome | <input type="checkbox"/> Others |
| K-EX27032T-4 | Occasion 3 way shower column | <input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome | <input type="checkbox"/> Others |

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




Flow Curve (Showerhead)



Flow Curve (Hand shower)

K-EX27030T-4, K-EX27032T-4




Flow Curve (Bath outlet)


K-EX27032T-4

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)
Unit: mm



K-EX27030T-4



K-EX27032T-4

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- มีอับปิดแบบก้านโยก
- อุปกรณ์ติดตั้งกับท่อน้ำเข้าปรับระยะได้ 15 มม.
- พร้อมฝักบัวก้านแข็งปรับสายน้ำ 1 ระดับ
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำได้ 3 ระดับ
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกลางปากก๊อก 110 มม. (K-EX27032T-4)

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552 • GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนังพร้อม
ชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง


K-EX27030T-4
K-EX27032T-4




รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สี/วัสดุเคลือบผิว | |
|--------------|--|--|--------------------------------|
| K-EX27030T-4 | ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง 2 ทาง รุ่นโอเคชั่น | <input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |
| K-EX27032T-4 | ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง 3 ทาง รุ่นโอเคชั่น | <input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล (ฝักบัวก้านแข็ง)



กราฟแสดงอัตราการไหล (ฝักบัวสายอ่อน)

K-EX27030T-4, K-EX27032T-4




กราฟแสดงอัตราการไหล (อ่างอาบน้ำ)


K-EX27032T-4

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



K-EX27030T-4



K-EX27032T-4

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์