

Número de série do produto:
Anote su número de modelo:
Record your model number: _____

⚠ AVISO: Risco de queimaduras. Uma temperatura muito alta da água pode causar queimaduras graves. Defina uma temperatura da água de no máximo 49°C (120°F). Consulte as instruções para o ajuste da temperatura. Siga todas as normas locais de hidráulica e de construção.

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Ferramentas e Materiais Adicionais Necessários

- 1A. Broca de 6 mm
- 1B. Fita Veda Rosca
- 1C. Silicone de Vedação
- 1D. Chave Allen 6 mm

Passos para Instalação

- 2A. Mínimo de 1.219 mm (48")
- 6A. Faça furos de 6 mm nos locais marcados.
- 8A. Aplique selante na parte interna da vedação.
- 9A. Rosqueie ambos parafusos na barra deslizante.
- 13A. Abra a água para eliminar detritos.

Precisa de ajuda? Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Este produto está coberto pela Garantia Limitada de Quinze Anos da **KOLHER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda.** Ela pode ser encontrada acessando o endereço, br.kohler.com/garantia. Para obter uma cópia impressa dos termos de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Fije la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 49 °C (120 °F). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

- 1A. Broca de 6 mm
- 1B. Cinta selladora
- 1C. Sellador de silicona
- 1D. Llave hexagonal de 6 mm

Pasos de instalación

- 2A. 1219 mm (48") mínimo
- 6A. Taladre orificios de 6 mm en los lugares marcados.
- 8A. Aplique sellador de silicona a lo largo del interior del sello.
- 9A. Atornille sin apretar ambos tornillos de fijación en la barra deslizante.
- 13A. Deje correr agua para que salgan los residuos.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

A este producto lo cubre la garantía limitada de quince años para griferías **KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda**, que puede encontrar en br.kohler.com/garantia. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 49°C (120°F). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

- 1A. 6 mm Drill Bit
- 1B. Sealant Tape
- 1C. Silicone Sealant
- 1D. 6 mm Hex Wrench


Installation Steps

- 2A. 1219 mm (48") Minimum
- 6A. Drill 6 mm holes at the marked locations.
- 8A. Apply silicone sealant along the inside of the seal.
- 9A. Loosely thread both setscrews into the slidebar.
- 13A. Run water to flush debris.


Need help? Contact our Customer Care Center.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)


This product is covered under the **KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda** Faucets Fifteen-Year Limited Warranty, found at




11



12



13



14

