

Record your model number:

记录您的型号:

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. 6 mm Drill Bit

1B. Sealant Tape

1C. Silicone Sealant

1D. 6 mm Hex Wrench

Installation Steps

2A. 48" (1219 mm) Minimum

6A. Drill 6 mm holes at the marked locations.

8A. Apply silicone sealant along the inside of the seal.

9A. Loosely thread both setscrews into the slidebar.

13A. Run water to flush debris.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• Australia: 1800 KOHLER (1800-564-537)

• New Zealand: 0800-564-537

• Mainland China: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• Hong Kong (China), Macau (China), Taiwan (China): +(852) 3125-7728

• Brunei, Guam, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore, South Korea, Vietnam: +(86) 21-2606-2572

This product is covered under the **Five-Year Limited Warranty for KOHLER® Faucets**, found in the packed Compliance Certification.

⚠ 警告：烫伤风险。 水温过高会导致严重灼伤。将阀芯水温设置为等于或低于 120°F (49°C)。请参阅阀芯的温度调节说明。

请遵守当地管路安装及建筑条例。

阅读并遵守所有说明

保存说明书

其它所需工具和材料

1A. 6 mm 钻头

1B. 密封胶带

1C. 密封硅胶

1D. 6 mm 六角扳手

安装步骤

2A. 至少 48" (1219 mm)

6A. 在标记位置钻 6 mm 的孔。

8A. 沿密封件内侧涂抹密封硅胶。

9A. 将两个固定螺丝松弛地拧入滑杆。

13A. 打开供水管，冲洗管道中的杂质。

需要帮助？ 请联系我们的客户服务中心。

• 泰国: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• 澳大利亚: 1800 KOHLER (1800-564-537)

• 新西兰: 0800-564-537

• 中国大陆: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• 中国香港、中国澳门、中国台湾: +(852) 3125-7728

• 文莱、关岛、印度尼西亚、日本、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、韩国、越南: +(86) 21-2606-2572

本产品支持科勒®水龙头五年有限担保，详见包装所附的《合格证》。

⚠ คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการถูกลวก อุณหภูมิของน้ำที่สูงสามารถทำให้เกิดการลวกพองที่รุนแรง ตั้งวาล์วอุณหภูมิของน้ำไปที่ 120 องศาฟาเรนไฮต์ (49 องศาเซลเซียส) หรือต่ำกว่า ดูคำแนะนำในการปรับอุณหภูมิสำหรับวาล์ว

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระบบประปาและอาคารในท้องถิ่นทั้งหมด

อ่านและปฏิบัติตาม คำแนะนำทั้งหมด

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

เครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นเพิ่มเติม:

1A. ดอกสว่านขนาด 6 มม.

1B. เทปกาว

1C. สารฉนวนซิลิโคน

1D. ประแจหกเหลี่ยมขนาด 6 มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง


2A. อย่างน้อย 48 นิ้ว (1,219 มม.)

6A. เจาะรูขนาด 6 มม. ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้

8A. ทากาวซิลิโคนตามแนวด้านในของซีล

9A. ขันสกรูตัวหนอนทั้งสองตัวเข้าอย่างหลวมๆ บนรางเลื่อน


13A. เปิดน้ำเพื่อฉีดล้างเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ




ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ไทย: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- ออสเตรเลีย: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- นิวซีแลนด์: 0800-564-537
- จีนแผ่นดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไต้หวัน (จีน): +(852) 3125-7728
- บรูไน กวม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาห้าปีสำหรับห้องน้ำ
KOHLER®ซึ่งสามารถดูได้ในจุดให้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบ





모델 번호 기록:

Ghi lại số model của bạn: _____

1433291-T2

⚠ 경고: 화상 위험. 높은 수온은 심한 화상을 유발할 수 있습니다. 밸브 수온을 49°C(120°F) 이하로 설정하십시오. 밸브에 대한 온도 조정 지침을 참조하십시오.

모든 현지 배관 및 건물 규정을 따르십시오.

모든 지침을 읽고 따르십시오

이 지침 저장

추가적으로 필요한 도구 및 재료

1A. 6mm 드릴 비트

1B. 실란트 테이프

1C. 실리콘 실란트

1D. 6mm 육각 렌치

설치 단계

2A. 48"(1219mm) 최소

6A. 표시된 위치에 6mm 구멍을 뚫습니다.

8A. 실리콘 실란트를 밀봉 부분 안쪽을 따라 바릅니다.

9A. 두 개의 고정 나사를 슬라이드바에 느슨하게 끼웁니다.

13A. 물을 틀어 잔해물을 씻어냅니다.

도움이 필요하십니까? 고객 지원 센터에 문의하십시오.

• 태국: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• 호주: 1800 KOHLER(1800-564-537)

• 뉴질랜드: 0800-564-537

• 중국 본토: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• 홍콩(중국), 마카오(중국), 대만(중국): +(852) 3125-7728

• 브루나이, 괌, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 싱가포르, 대한민국, 베트남: +(86) 21-2606-2572

이 제품은 포장된 규정준수 인증서에 들어 있는 **KOHLER®** 수도꼭지 5년 제한 보증의 적용을 받습니다.

⚠ CẢNH BÁO: Nguy cơ bị bỏng. Nhiệt độ nước cao có thể gây bỏng nặng. Đặt nhiệt độ nước của van bằng hoặc dưới 120°F (49°C). Tham khảo hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ cho van.

Tuân thủ tất cả các quy định về lắp đặt hệ thống ống nước và xây dựng ở địa phương.

ĐỌC VÀ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN

LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Các công cụ và vật liệu bổ sung cần thiết

1A. Mũi khoan 6 mm

1B. Băng keo bịt kín

1C. Chất trám Silicone

1D. Cờ lê lục giác 6 mm

Các bước Lắp đặt

2A. Tối thiểu 48" (1219 mm)

6A. Khoan lỗ 6mm tại các vị trí được đánh dấu.

8A. Bôi keo silicone dọc theo mặt trong của miếng đệm.

9A. Nới lỏng ren cả hai vít định vị vào thanh trượt.

13A. Cho nước chảy để xả cặn bẩn.

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

• Thái Lan: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• Úc: 1800 KOHLER (1800-564-537)


• New Zealand: 0800-564-537

• Trung Quốc đại lục: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628


• Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc): +(852) 3125-7728

• Brunei, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam: +(86) 21-2606-2572


Sản phẩm này được bảo hành theo **Bảo hành Giới hạn Năm Năm Dành cho Vòi nước KOHLER®**, có trong Chứng nhận Tuân thủ kèm theo.




11



12



13



14

