

Features

- Brass construction.
- Leak-free 1/4 ceramic disc valve(s) with lifetime warranty.
- G 1/2" thread connection(s)

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


DUAL HANDLE WALL-MOUNT
LAVATORY FAUCET VALVE
K-31141T, K-34667T



Specified Model


Model	Description	Color/Finishes
K-31141T	Dual handle wall-mount lavatory faucet valve	NA: Not Applicable
K-34667T	Dual handle wall-mount lavatory faucet valve	NA: Not Applicable

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- เกสลิยวข้อต่อ G1/2"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


ชุดวาล์วก๊อกผสม อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง K-31141T, K-34667T



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-31141T	ชุดวาล์วก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	NA: สีตามชนิดวัสดุ
K-34667T	ชุดวาล์วก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	NA: สีตามชนิดวัสดุ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์