

Features

- Brass construction.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- G1/2" thread connection(s).

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1-2018 / CSA B125.1-18

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


WALL-MOUNT SUPPLY ELBOW K-EX27053T



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-EX27053T	Occasion wall-mount supply elbow	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




Flow Curve

Note : Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.18.1-2018 / CSA B125.1-18

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน K-EX27053T



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-EX27053T	ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่นโอเคชั่น	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์