

### Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Directionally adjustable, laminar-flow aerator.
- 148 mm spout reach.
- Cable drain uses a different structure to save undercounter space and makes installation/maintenance easier.

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014
- TIS 2067-2552

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


## SINGLE-HOLE LAVATORY FAUCET K-97345T-B4



### Specified Model

| Model       | Description                      | Color/Finishes      |
|-------------|----------------------------------|---------------------|
| K-97345T-B4 | Avid single-hole lavatory faucet | CP: Polished Chrome |


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



### Product Diagram

## คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำสัมผัสอ่อนนุ่ม
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.
- สะดืออ่างแบบเคเบิลช่วยประหยัดพื้นที่ใต้เคาน์เตอร์ การติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายขึ้น

## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014
- มอก. 2067-2552

## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


## ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รูเดี่ยวแบบก้านโยก K-97345T-B4



## รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น        | ชื่อผลิตภัณฑ์                                   | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| K-97345T-B4 | ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่นอะวิต | CP: สีโครมเงา     |


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์