

Record your model number:

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

1A. Sealant Tape

1B. G1/2 Supply Elbows

2A. Install two supply elbows 5-15/16" (150 mm) apart.

5A. Install the finished wall.

5B. Trim the plastic guards so that they are flush with the finished wall.

7A. Turn ON the water supplies to flush debris.

9A. Verify that the offset connectors protrude 1-5/16" (33 mm) - 1-3/4" (44 mm) from the finished wall. Change or adjust the z-connectors if necessary.

9B. Verify that the offset connectors are 5-7/8" (149 mm) - 5-15/16" (151 mm) from center to center and level. Adjust if necessary.

12A. Install the handshower and showerhead according to the manufacturers instructions.


Need help? Contact our Customer Care Center.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Australia: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- New Zealand: 0800-564-537
- Mainland China: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- Hong Kong (China), Macau (China), Taiwan (China): +(852) 3125-7728
- Brunei, Guam, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore, South Korea, Vietnam: +(86) 21-2606-2572

This product is covered under the **Five-Year Limited Warranty for KOHLER® Faucets**, found in the packed Compliance Certification.

⚠ 警告：燙傷風險。 水溫過高會導致嚴重燙傷。設定閥門水溫為 120°F (49°C) 或以下。請參閱閥門的溫度調整說明。

遵守所有當地管道和建築法規。



您的產品可能與圖示不同。安裝程序相同。

1A. 密封膠帶

1B. G1/2 供水彎頭

2A. 安裝兩個供水彎頭，兩者間隔 5-15/16 吋（150 公釐）。

5A. 安裝成品牆。

5B. 修剪塑膠護罩，使其與完工牆齊平。

7A. 打開供水以沖洗碎屑。

9A. 確認偏心接頭從完工牆突出 1-5/16 吋（33 公釐）至 1-3/4 吋（44 公釐）。如有必要，請更換或調整 Z 字彎頭。

9B. 確認偏心接頭的軸心距在 5-7/8 吋（149 公釐）至 5-15/16 吋（151 公釐）之間，並且保持水平。如有必要，請進行調整。

12A. 依照製造商的說明安裝手持花灑和淋浴頭。

需要協助? 聯絡我們的客戶服務中心。

• 泰國：callcenterthailand@kohler.com，+(66) 2700-9299

• 澳洲：1800 KOHLER (1800-564-537)

• 紐西蘭：0800-564-537

• 中國：+(86) 800-820-2628，+(86) 400-820-2628

• 中國香港、中國澳門、中國台灣：+(852) 3125-7728

• 汶萊、關島、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、韓國、越南：+(86) 21-2606-2572

本產品享有 **KOHLER 水龍頭®** 的五年有限保固，詳情請見包裝內的合規認證。

⚠ 警告： 請注意： 安裝時請務必確保安裝位置正確，以免發生洩水或漏水。請務必按照說明書中的安裝步驟進行安裝。如有必要，請更換或調整 Z 字彎頭。

請務必按照說明書中的安裝步驟進行安裝。

請務必按照說明書中的安裝步驟進行安裝。

1A. 開孔

1B. 安裝 G1/2 供水彎頭

2A. 安裝兩個供水彎頭，兩者間隔 5-15/16 吋（150 公釐）。


5A. 安裝成品牆

5B. 修剪塑膠護罩，使其與完工牆齊平

7A. 打開供水以沖洗碎屑

9A. 確認偏心接頭從完工牆突出 1-5/16 吋（33 公釐）至 1-3/4 吋（44 公釐）

9B. 確認偏心接頭的軸心距在 5-7/8 吋（149 公釐）至 5-15/16 吋（151 公釐）之間，並且保持水平




12A. ติดตั้งสายฝักบัวและหัวฝักบัวตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ไทย: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- ออสเตรเลีย: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- นิวซีแลนด์: 0800-564-537
- จีนแผ่นดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไต้หวัน (จีน): +(852) 3125-7728
- บรูไน กวม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาห้าปีสำหรับก๊อกน้ำ KOHLER® ซึ่งสามารถดูได้ในชุดใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



모델 번호 기록:

Ghi lại số model của bạn: _____

1466134-K2

⚠ 경고: 화상 위험. 높은 수온은 심한 화상을 유발할 수 있습니다. 밸브 수온을 49°C(120°F) 이하로 설정하십시오. 밸브에 대한 온도 조정 지침을 참조하십시오.

모든 현지 배관 및 건물 규정을 따르십시오.

실제 제품이 그림과 달라 보일 수 있습니다. 설치 절차는 동일합니다.

1A. 실란트 테이프

1B. G1/2 공급 엘보우

2A. 2개의 공급 엘보우를 5-15/16"(150mm) 간격으로 설치합니다.

5A. 마감된 벽을 설치하십시오.

5B. 플라스틱 가드를 잘라내어 마감된 벽과 수평이 되도록 합니다.

7A. 급수 장치를 켜서 잔해물을 씻어냅니다.

9A. 오프셋 커넥터가 완성된 벽에서 1-5/16"(33mm) ~ 1-3/4"(44mm) 돌출되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 Z 커넥터를 변경하거나 조정합니다.

9B. 오프셋 커넥터가 중앙에서 중앙까지 수평으로 5-7/8"(149mm) ~ 5-15/16"(151mm)인지 확인합니다. 필요한 경우 조정합니다.

12A. 제조업체 지침에 따라 핸드샤워와 샤워헤드를 설치합니다.

도움이 필요하십니까? 고객 지원 센터에 문의하십시오.

• 태국: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• 호주: 1800 KOHLER(1800-564-537)

• 뉴질랜드: 0800-564-537

• 중국 본토: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• 홍콩(중국), 마카오(중국), 대만(중국): +(852) 3125-7728


• 브루나이, 괌, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 싱가포르, 대한민국, 베트남: +(86) 21-2606-2572

이 제품은 포장된 규정준수 인증서에 들어 있는 **KOHLER®** 수도꼭지 5년 제한 보증의 적용을 받습니다.


⚠ CẢNH BÁO: Nguy cơ bị bỏng. Nhiệt độ nước cao có thể gây bỏng nặng. Đặt nhiệt độ nước của van bằng hoặc dưới 120°F (49°C). Tham khảo hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ cho van.

Tuân thủ tất cả các quy định về lắp đặt hệ thống ống nước và xây dựng ở địa phương.


1




2




3




4



5



6



Sản phẩm của bạn có thể khác với sản phẩm được minh họa. Quy trình lắp đặt giống nhau.

1A. Băng keo bịt kín

1B. Ống khuỷu cấp G1/2

2A. Lắp hai khuỷu cấp cách nhau 5-15/16" (150mm).

5A. Lắp đặt tường đã hoàn thiện.

5B. Cắt các tấm bảo vệ bằng nhựa để chúng ngang bằng với thành hoàn thiện.

7A. MỞ các nguồn cấp nước để xả cặn bẩn.

9A Xác nhận rằng các đầu nối bù nhô ra từ 1-5/16" (33 mm) - 1-3/4" (44 mm) từ tường. Thay đổi hoặc điều chỉnh đầu nối z nếu cần.

9B. Xác minh rằng các đầu nối bù là 5-7/8" (149 mm) - 5-15/16" (151 mm) từ tâm đến tâm và ngang. Điều chỉnh nếu cần thiết.

12A. Lắp đặt vòi sen và đầu vòi sen theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

• Thái Lan: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• Úc: 1800 KOHLER (1800-564-537)

• New Zealand: 0800-564-537

• Trung Quốc đại lục: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc): +(852) 3125-7728

• Brunei, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam: +(86) 21-2606-2572

Sản phẩm này được bảo hành theo **Bảo hành Giới hạn Năm Năm Dành cho Vòi nước KOHLER®**, có trong Chứng nhận Tuân thủ kèm theo.

