

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- G1/2" thread connection
- Smaller size and reduce weight by using 35 mm valve
- Includes escutcheon

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


WALL-MOUNT SHOWER
VALVE-COLD WATER ONLY
K-28953X-4CD



Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-28953X-4CD	Atom wall-mount shower valve-cold water only	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.758 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- เกยวข้อต่อขนาด G1/2"
- ขนาดและน้ำหนักที่เบา ด้วยวาล์วขนาด 35 มม.
- พร้อมฝาครอบวาล์ว

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก K-28953X-4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-28953X-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก รุ่นอะตอม	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์