

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Coin aerator allows for easy cleaning and maintenance.
- G1/2" thread connections(s).
- Adjustable inlet fittings with 15 mm tolerance.
- Includes 5 function handshower.
- Includes 8" round showerhead.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014 • TIS 2066-2552
- QB 2806-2017

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


SHOWER COLUMN K-32879T-4




Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-32879T-4	Atom 3-way shower column	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Flow Curve (Bath outlet)




Flow Curve (Showerhead)



Flow Curve (Hand shower)

Note: Flow rate are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Unit: mm

Page 2/4
1485272-X4-A

Call Center: 0-2700-9299
kohler.com

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- ปากก๊อกง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- เกสียวข้อต่อขนาด G1/2"
- อุปกรณ์ติดตั้งกับท่อน้ำเข้าปรับระยะได้ 15 มม.
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำได้ 5 ระดับ
- พร้อมฝักบัวก้านแข็งทรงกลมขนาด 8"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014 • มอก. 2066-2552
- QB 2806-2017

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง


K-32879T-4




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-32879T-4	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นอะตอม	CP: สีโครมเงา


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน



กราฟแสดงอัตราการไหล (ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ)




กราฟแสดงอัตราการไหล (ฝักบัวก้านแข็ง)



กราฟแสดงอัตราการไหล (ฝักบัวสายอ่อน)

หมายเหตุ : อัตราการไหลโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์