

Installation Instructions

Family Care Mirrored Cabinet

Record the model number:

录入你的产品型号:

제품 모델 입력:

บันทึกหมายเลขรุ่น: _____

中文页面 13

한국어 페이지 24

หน้าภาษาไทย 35

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437


Accessories List



Glass Shelves
532X115X6mm
2 Pcs (600mm and
1000mm cabinets)



Wall Anchors
5 Pcs (600mm cab-
inet)
6 Pcs (800mm and
1000mm cabinets)



Top Clips
3 Pcs



Screw ST3.5×35
5 Pcs (600mm
cabinet)
6 Pcs (800mm and
1000mm cabinets)



Glass Shelves
432×115×6mm
2 Pcs (800mm cabinets)



Glass Shelves
355×115×6mm
3 Pcs (1000mm cabinets)



Glass Shelves
255×115×6mm
3 Pcs (800mm cabinets)



Shelf Clips
10 Pcs (600mm cabinet)
22 Pcs (800mm and
1000mm cabinets)



Mounting Bar
1 Pcs



Side Mirror
2 Pcs



Screw
M4X10
5 Pcs

Before you Begin

- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.
- All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kohler China. Reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.
- These instructions contain important care, cleaning, and warranty information- **please leave instructions for the consumer.**
- Before installation carefully inspect the new fixture for any signs of damage.



Warning: Risk of electrical shock. A licensed electrician should make all electrical connections.




Warning: Risk of electrical shock. Connect only to a circuit protected by a typical two-pole circuit breaker.



Warning: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.

Roughing-In


Unit: mm



Specification

Item	Electrical Function	Type Description	Fixate Place
1	Defogger	Input: DC12 V 1.25 A, Pmax=15 W	Back of outer-mirror
2	Lighting	Input: DC12 V 1.25 A, Pmax=15 W	Back of outer-mirror


Cabinet Installation



Model	L1	L2
K-25237K-L/ K-25237K-R	320 mm	320 mm
K-25238K	520 mm	590 mm
K-25239K	720 mm	590 mm

Installation Instructions


1. Install Mounting Bar and Fix the Cabinet




- A. Install mounting bar. Take out the mounting bar and put level. Drill holes according to the hole spaces.
- B. Fix the cabinet. Do as follows
 - a. Put the cabinet on the mounting bar.
 - b. Insert top clips from the center of the top. Slide the clips to align with the drilled holes. Fix with screws.

2. Door Adjustments

Note: Adjust the door (only if necessary, if the door does not completely match the cabinet when it is closed).




A. Open hinge cover before adjusting the door.



B. Adjust the hinge as shown when necessary.


3. Install Glass Shelf



A. Insert the snap-in pins into the side holes.

B. Insert the glass shelf into the snap-in pins, insert the glass shelf vertically upwards and then rotate to horizontal position.

4. Adjust Magnifying Glass




To adjust mirror height, slide up or down.




Important! Put the mirror back in before closing the door.

5. Install Accessories and Side Mirror




- A. Align the side mirror with the top and bottom of the cabinet. Clean the back of the mirror.
- B. Peel off the double-sided tape and press onto the side mirror for 30 seconds.

6. Parts of Mirror Cabinet




7. Installation of Mirror Cabinet Parts




- A. Slide the tray into a mounting groove at the bottom of the mirror cabinet, and push the tray to the side fixate place.
- B. Hang the hair dryer holder and the hanger on the storage plate.
- C. Small iron tools can be attached to the magnetic chuck on the front side of the storage plate.
-

8. Mirror Cabinet Inductive Switch



The lighting and defogger can be turned On/Off with the inductive switch at the lower-left corner of the mirror cabinet.

9. Connect to Power Line



User Maintenance



Warning! Risk of product damage.

The bathroom shall be kept in good ventilation. Clean the cabinet with water and soft cloth. Do not use detergent containing abrasive and chemical substance.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

安装说明书

亲悦 镜柜

感谢您选择 科勒

感谢您選擇科勒

中山科勒卫浴有限公司 广东省中山市中山火炬开发区兴业路 13-1 号
邮编：528437


附件清单



玻璃层板
532X115X6mm
2 Pcs (600
、1000镜柜)



入墙胶粒
5 Pcs (600镜
柜)
6 Pcs (800
、1000镜柜)



顶扣
3 Pcs



盘头自攻螺钉
ST3.5×35
5 Pcs (600镜柜)
6 Pcs (800、1000
镜柜)



玻璃层板
432X115X6mm
2Pcs (800镜柜)



玻璃层板
355×115×6mm
3 Pcs (1000镜柜)



玻璃层板
255X115X6mm
3 Pcs
(1000镜柜)



嵌入式层板架
10 Pcs (600镜
柜)
22 Pcs (800
、1000镜柜)



承托条
1 Pcs



侧镜
2 Pcs



螺钉M4×10
5 Pcs

安装之前

- 请仔细阅读本指引，以便熟悉所需工具、物料及安装程序。请遵照适用的章节来安装本产品，以免安装失当导致不必要的损失。除了有关正确的安装方法之外，还务请详阅所有操作及安全指引。
- 本指引所载之一切资料，均以印刷时所有之最新产品情况为基础，科勒中国保留权利随时更改产品特性、包装或供应情况，恕不另行通知。
- 本指引也包含了有关保养，清洁及担保等重要资料- **请交予用户保存。**
- 安装之前，仔细检查产品是否有损伤。



警告：有触电的危险。 请找合格的电工来进行所有的线路连接。



警告：有触电的危险： 仅能和双极型断路器保护的电路连接。





警告：触电风险。 可能需要重新布线。

尺寸图

单位:毫米


010
ZIN



感应器规格


序号	电器功能	规格描述	安装位置
1	防雾膜	Input: DC12V 0.625A, Pmax=15W	贴外镜背面
2	灯具	Input: DC12V 0.25A, P-max=15W	贴外镜背面

柜体安装



型号	L1	L2
K-25237K-L/ K-25237K-R	320 mm	320 mm
K-25238K	520 mm	590 mm
K-25239K	720 mm	590 mm


1. 安装安装棒并固定机柜




- A. 安装托条，拿出托条，水平放置，按托条上的孔距进行钻孔。
- B. 固定柜体
- 将柜体放在托条上。
 - 从中间缺口嵌入顶扣在柜顶，滑动顶扣，对准上一步骤的钻孔后，用螺钉固定。

2.门的拆装及调整

调门体（当关门时门体和柜体不完全重合时，才需要调节）




A. 门体调节前，先将铰链盖揭开。



B. 门体不正时，可按如图所示调节铰链。


3.装玻璃层板



A. 装玻璃层板。

B. 将玻璃层板插入层板架，垂直往上穿入，再旋转水平后推入。

4.调整放大镜




上下滑动，以调节镜子高度。




重要： 必须在柜门关闭前旋入镜子。

5. 镜柜配件及侧镜的安装:按图示位置进行安装




- 将侧镜与柜体边上下对齐，试装一下是否吻合，再将侧镜背面擦干净。
- 撕开侧镜支架上的双面胶面纸，贴上侧镜并按紧30秒。

6. 镜柜各部件说明




7. 镜柜各部件安装说明




- 将托盘滑进镜柜底部的安装槽中，推至侧边安装位置。
- 安装需要将吹风机支架，挂架挂在置物板上。
- 小的铁质工具可吸附于置物板正面的磁性吸盘。

8. 镜柜感应开关



灯具和防雾膜可通过镜柜左下角的感应开关实现开关。

9. 电源线接入



- A. 电源线接线前将密封盒未接线一端的两个螺母拧开, 看到接线端子。
- B. 电源线接好后, 确保密封圈位置在锁紧端头处, 先拧紧锁紧螺母, 再拧紧固定螺母。

日常维护



警告！小心产品受损。

卫生间尽量保持空气畅通，镜柜只能使用蘸有清水的湿布擦拭，勿使用含研磨剂及化学物质的清洁剂。

此灯具的光源无法更换；当光源达到使用寿命时，需要更换整件灯具。

설치 지침

패밀리 케어 미러 캐비닛

콜러를 선택해 주셔서 감사합니다

도움이 필요하신가요? 고객 관리 센터에 문의하십시오.

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437


부속품 목록



유리 선반
532X115X6mm
2 Pcs (600,
1000 미러 캐비
닛)



벽면 앵커
5 Pcs (600 미러
캐비닛)
6 Pcs (800, 1000
미러 캐비닛)



상단 클립
3 Pcs



나사 ST3.5×35
5 Pcs (600 미러
캐비닛)
6 Pcs (800, 1000
미러 캐비닛)



유리 선반
432X115X6mm
2 Pcs (800 미러 캐비
닛)



유리 선반
355×115×6mm
3 Pcs (1000 미러 캐비
닛)



유리 선반
255X115X6mm
3 Pcs
(1000 미러 캐비닛)



선반 클립
10 Pcs (600 미러 캐
비닛)
22 Pcs (800, 1000
미러 캐비닛)



장착바
1 Pcs



측면 거울 키트2
Pcs



나사
M4×10
5 Pcs

시작하기 전에

- 본 지침을 주의 깊게 읽고 필요한 도구, 재료 및 설치 순서를 숙지하십시오. 특정 설치에 관련 섹션을 따르십시오. 그러면 비용이 많이 드는 실수를 피할 수 있습니다. 필요한 설치 지침뿐 아니라 모든 작동 및 안전 지침을 읽으십시오.
- 본 지침의 모든 정보는 출판 시점에 제공된 최신 제품 정보에 기반합니다. 콜러 차이나, 언제든지 통지 없이 제품 특성, 포장 또는 가용성을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 이러한 지침에는 중요한 관리, 청소 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. **소비자용 지침은 그대로 두십시오.**
- 설치하기 전 새 고정 장치에 손상 징후가 있는지 주의 깊게 점검하십시오.



경고: 감전 위험. 면허를 가진 전기 기술자가 모든 전기 부품을 연결해야 합니다.




경고: 감전 위험. 일반적인 2극 회로 차단기로 보호되는 회로에만 연결하십시오.



경고: 감전 위험. 서비스를 제공하기 전에 전원을 차단하십시오.

배선 작업


단위: mm



사양

항목	전기 기능	유형 설명	고정 장소
1	김서림 제거 장치	Input: DC12V 1.25A, Pmax=15W	외부 거울 뒷면
2	조명	Input: DC12V 1.25A, Pmax=15W	외부 거울 뒷면


캐비닛 설치



모델	L1	L2
K-25237K-L/ K-25237K-R	320 mm	320 mm
K-25238K	520 mm	590 mm
K-25239K	720 mm	590 mm

설치 지침

1. 마운팅 바 설치 및 캐비닛 수정



A. 장착바를 설치합니다. 장착바를 꺼내 수평을 맞춥니다.


B. 캐비닛 고정.

a. 캐비닛을 장착바에 놓습니다.


b. 상단 클립을 상단 중앙에서 삽입합니다.

2.도어 조정

도어를 조정합니다(도어를 닫았을 때 캐비닛과 완전히 맞지 않는 경우에만 필요).




A. 도어를 조정하기 전에 경첩 커버를 엽니다.



B. 필요한 경우 그림과 같이 경첩을 조정합니다.


3. 유리 선반 설치



A. 스냅인 핀을 측면 구멍에 삽입합니다.

B. 유리 선반을 스냅인 핀에 삽입하고, 유리 선반을 수직으로 위를 향해 삽입한 다음 수평 위치로 돌립니다.

4. 확대경을 조정합니다




거울 높이를 조정하려면 위 또는 아래로 밀니다.




중요! 도어를 닫을 때는 먼저 거울을 안으로 돌리십시오.

5. 액세서리 및 사이드 미러 설치




- A. 측면 거울을 캐비닛의 상단과 하단에 맞춥니다. 거울 뒷면을 청소합니다.
 B. 양면 테이프를 떼어내고 측면 거울을 30초 동안 누릅니다.

6. 미러 캐비닛 부품





7.미러 캐비닛의 모든 부품 설치





- A. 트레이를 미러 캐비닛 하단에 있는 장착 홈으로 밀어 넣고 트레이를 측면 고정 위치로 누릅니다.
- B. 헤어 드라이어 홀더와 행거를 보관 플레이트에 겁니다.
- C. 소형 철제 도구는 보관 플레이트 전면의 자기 척에 부착할 수 있습니다.

8.미러 캐비닛 유도식 스위치



조명 및 감서림 제거 장치는 미러 캐비닛의 왼쪽 하단 모서리에 있는 유도 스위치를 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

9. 전원선 연결



- A. 전원 코드선을 연결하기 전에 단자함에서 배선되지 않은 단자의 너트 2개를 풀면 단자판이 보입니다.
- B. 전원 코드를 연결한 후에는 썰링 링이 록엔드에 위치해 있는지 확인합니다. 풀림 방지 너트를 먼저 조인 다음 고정 너트를 조입니다.

사용자 유지보수



경고! 제품 손상 위험.

욕실은 환기가 잘 되도록 유지해야 합니다. 캐비닛을 물과 부드러운 천으로 청소하십시오. 연마제 및 화학 물질이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

이 조명 기구의 광원은 교체할 수 없습니다. 광원의 수명이 다하면 조명 기구 전체를 교체해야 합니다.

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

ตุ้กระจก รุ่นแฟมิลีแคร์

ขอขอบคุณที่เลือก Kohler

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของเรา

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437


รายการอุปกรณ์เสริม



ชั้นวางกระจก
532X115X6 มม.
2 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
600 มม. และ 1,000 มม.)



พุกยึดผนัง
5 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
600 มม.)
6 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
800 มม. และ 1,000
มม.)



คลิปด้าน
บน
3 Pcs



สกรู ST3.5×35
5 Pcs (ตุ้กระจก
ขนาด 600 มม.)
6 Pcs (ตุ้กระจก
ขนาด 800 มม. และ
1,000 มม.)



ชั้นวางกระจก
432×115×6mm
๒ Pcs (ตุ้กระจกขนาด 800
มม.)



ชั้นวางกระจก
355×115×6mm
3 Pcs (ตุ้กระจกขนาด 1000
มม.)



ชั้นวางกระจก
255×115×6mm
3 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
800 มม.)



คลิปชั้นวาง
10 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
600 มม.)
22 Pcs (ตุ้กระจกขนาด
800 มม. และ 1,000 มม.)



แท่นยึด
1 Pcs



ชุดกระจกข้าง
2 Pcs



สกรู
M4X10
5 Pcs

ก่อนการติดตั้ง

- โปรดอ่านคู่มือก่อนการติดตั้งอย่างละเอียดเพื่อศึกษาเครื่องมือ, วัสดุ และขั้นตอนในการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง อีกทั้งเพื่อความเหมาะสมในการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำและข้อสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์, การติดตั้ง, ภาพประกอบหรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คู่มือนี้มีข้อมูลการดูแลรักษาและการทำความสะอาด โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
- โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้ง



คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการ




คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เชื่อมต่อกับวงจรป้องกันโดยเครื่องตัดวงจรสองขั้วทั่วไปเท่านั้น



คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนดำเนินการซ่อมบำรุง


หน่วย: มม.



อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายการ	ฟังก์ชันที่ใช้ไฟฟ้า	รายละเอียดประเภท	ตำแหน่ง
1	ตัวไล่ฝ้ากระจกหน้า	Input: DC12V 1.25A, Pmax=15W	หลังแผ่นกระจกหน้าบาน
2	ไฟส่องสว่าง	Input: DC12V 1.25A, Pmax=15W	หลังแผ่นกระจกหน้าบาน


การติดตั้งตู้



รุ่น	L1	L2
K-25237K-L/ K-25237K-R	320 mm	320 mm
K-25238K	520 mm	590 mm
K-25239K	720 mm	590 mm

คำแนะนำในการติดตั้ง

1. ติดตั้งแท่นยึดและตู้กระจก



A. ติดตั้งแท่นยึด นำแท่นยึดออก เຈาะรูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้


B. ติดตั้งตู้

a. วางตู้บนแท่นยึด


b. สวมคลิปด้านบนจากตรงกลางของด้านบน

2. การปรับบานพับ

ปรับบานพับ (ในกรณีที่จำเป็น หากบานประตูปิดไม่สนิท)




A. เปิดที่ครอบบานพับก่อนปรับประตู




B. ปรับบานพับดังที่แสดงไว้เมื่อจำเป็น

3. ติดตั้งชั้นวางกระจก



- A. สวมตัวล็อกชั้นวางเข้าไปในรูด้านข้างตู้
- B. สวมชั้นวางกระจกเข้าไปในร่องของตัวล็อกชั้นวาง สวมชั้นวางกระจกในแนวตั้งขึ้นแล้วหมุนไปยังตำแหน่งในแนวนอน

4. ปรับกระจกขยาย




ปรับความสูงของกระจกโดยเลื่อนขึ้นหรือลง




สิ่งสำคัญ! หมุนเก็บกระจกก่อนปิดบานประตู

5. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมและบานกระจกด้านข้าง




- A. ประกอบบานกระจกด้านข้างให้ตรงแนวด้านบนและด้านล่างของตู้ ทำความสะอาดด้านหลังกระจก
- B. ลอกเทปกาวยสองหน้า กดบานกระจกด้านข้างค้างไว้ ๓๐ วินาที

6. อุปกรณ์ประกอบของตู้กระจก




7. การติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตู้กระจก






- สวมถาดเข้ากับช่องสำหรับติดตั้งด้านใต้ของตู้กระจก
- แขวนที่แขวนโครงเป่าลมและขอแขวนที่แผ่นช่องเก็บของ
- เครื่องมือที่เป็นเหล็กขนาดเล็กสามารถติดกับหัวจับแม่เหล็กที่ด้านหน้าของแผ่นช่องเก็บของ

8. อินฟราเรดสวิตช์ของตู้กระจก



แสงไฟและไล่ฝ้าสามารถ เปิด/ปิด ด้วยอินฟราเรดสวิตช์ที่ด้านล่างซ้ายของตู้กระจก

9. การเชื่อมต่อสายไฟ



- ก่อนเดินสายไฟ ให้คลายเกลียวนอตสองตัวที่ส่วนปลายของกล่องพักสายไฟที่ยังไม่ได้เดินสาย และมีแผงขั้วต่ออยู่
- หลังจากที่ต่อสายไฟแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนซีลอยู่ที่ส่วนปลายที่มีล็อก ขันนอตล็อกให้แน่นก่อนแล้วจึงขันนอตยึด

วิธีการดูแลรักษา



คำเตือน! ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

ห้องน้ำจะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ ทำความสะอาดตู้ด้วยน้ำและผ้านุ่ม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ไฟส่องสว่างไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อไฟส่องสว่างหมดอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยนชุดบานประตูใหม่

Kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2022 Kohler Co.



1507297-K2

1507297-K2-B