

Features

- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Low-profile design complements any decor.
- G 1/2" thread connection(s).
- Single-function linear body spray delivers 14 twirling.
- MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface.
- Deep Massage streams targeting sore muscles to ease away aches and pains.

BODY SPRAY K-26300T



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB/T 23447-2009
- TIS 2066-2552


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-26300T	Statement oblong vichy body spray	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other


Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

บอดีสเปร์รี่ K-26300T

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- การออกแบบเรียบง่ายเข้ากับทุกการตกแต่ง
- เกลียวทงน้ำเข้า G 1/2"
- หัวสเปร์รี่แบบหมุนได้เรียบแนวตรง 14 หัว
- หนังสเปร์รี่มีพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย
- ฟังก์ชันนวดด้วยสายน้ำ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB/T 23447-2009
- มอก. 2066-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26300T	บอดีสเปร์รี่ รุ่นสเตทเมนต์	<input type="checkbox"/> CP: สตีโครมเงา <input type="checkbox"/> อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์