

Installation Instructions

Medicine Cabinet

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 14

Español, página 27

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the KOHLER® One-Year Limited Warranty, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials



3/32" 3/16" Stud Finder

Plus:

- Framing and Drywall Tools

- 2x4s for Framing
- Drywall and Framing Fasteners

Before You Begin



CAUTION: Risk of electric shock. Electrical wiring may need to be relocated.

IMPORTANT! Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter any drain piping or vent piping, or if your wall is a load-bearing wall, consult a professional before proceeding.


NOTICE: The wall cavity must be framed. The cabinet must be secured to framing studs.

NOTE: If purchased, install the surround before the cabinet. Follow the instructions packed with the surround.

NOTE: The cabinet can be rotated during the installation for left or right door swing.


Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

1. Verify Minimum Clearances




- When determining the height of the product, verify that the door will clear all obstacles (such as a faucet or light fixture). Provide a minimum distance of 3" (76 mm).

2. Surface-Mount - Prepare the Site




- Measure distance "A" and position the mounting bar 73" (1854 mm) from floor (recommended).
- Mark the position of the mounting bar. Mark the stud locations.

3. Surface-Mount - Install the Mounting Bar



- Using a 3/16" drill bit, drill three-holes on the groove of the mounting bar. One hole must be positioned on a stud location.
- Position the mounting bar on the wall.
- Mark the hole locations on the wall.
- Drill holes at the marked locations.
- Insert anchors (not provided) where needed.
- Secure the mounting bar with three 2" hex head screws (provided) or screws provided with the anchors.


4. Surface-Mount - Hang the Cabinet



NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.



- Slide the hanger hooks onto the top T-slot as shown.
- Position each hook 2" (51 mm) from the sides of the cabinet.
- Lift the cabinet onto the mounting bar.
- Verify that the hooks engage the mounting bar.

5. Surface-Mount - Secure the Cabinet





- Slide a clip onto each end of the top T-slot.
- Verify that the cabinet is centered as desired.
- Drill pilot holes into the wall.
- If needed, insert anchors into the wall.
- Secure the clips with 1-1/2" screws (provided).
- Slide the 3 clips onto the bottom T-slot.
- Position one clip in the center of the cabinet and one clip 2" (51 mm) from each side of the cabinet.
- Drill pilot holes.
- Secure with the 1-1/2" screws (provided).

6. Recess-Mount - Prepare the Site




- Measure and mark the cutout.
- Cut away the drywall.

7. Recess-Mount - Construct the Framing



- Frame out the wall cavity.
- Secure the drywall to the framing.


8. Recess-Mount - Install the Cabinet



NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.

- With help, lift and hold the cabinet in the cutout.
- Secure the cabinet to the framing with 1-1/2" screws (provided).


9. Install the Shelves



NOTE: The doors must be removed to install the shelves.

- To remove the doors, squeeze the latch at the end of each hinge to release the bracket.
- Install four clips for each shelf.
- Insert the shelves between the slots on the clips.
- To reinstall the doors, align the pin with the cup and snap into place.

10. Complete the Installation



IMPORTANT! Before closing the door, rotate the magnifying mirror in.

- For models with a magnifying mirror: To adjust the magnifying mirror height, slide the mirror hinge up or down.
- If needed, turn the adjustment screws to align the door.

Instructions d'installation

Armoire à pharmacie

F
R

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel



3/32 po 3/16 po Localisateur de montants

Plus :

- Outils pour ossature et cloison sèche
- Montants 2x4 pour ossature
- Dispositifs d'attache pour cloison sèche et ossature

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de choc électrique. Il sera peut-être nécessaire de déplacer le câblage électrique.

IMPORTANT! Réacheminer tous les fils électriques ou tuyaux d'alimentation en eau en provenance du vide intérieur du mur. En présence de tuyauterie d'évent ou d'écoulement ou s'il s'agit d'un mur porteur, consulter un professionnel avant de continuer.


AVIS : Le vide intérieur du mur doit être encadré. L'armoire doit être attachée solidement sur les montants du cadre.

REMARQUE : S'il a été acheté, installer l'encadrement avant l'armoire. Suivre les instructions accompagnant l'encadrement.

REMARQUE : L'armoire peut être tournée pendant l'installation pour un pivotement de porte à gauche ou à droite.


Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

1. Vérifier les dégagements minimum




- Lors de l'établissement de la hauteur du produit, vérifier que la porte sera dégagée de tous les obstacles (comme un robinet ou un appareil d'éclairage). Fournir une distance de 3 po (76 mm) minimum.

2. Montage en surface - Préparer le site




- Mesurer la distance « A » et positionner la barre de fixation à 73 po (1 854 mm) du plancher (recommandé).
- Marquer la position de la barre de fixation. Marquer les emplacements des montants.

3. Montage en surface - Installer la barre de fixation



- À l'aide d'une mèche de 3/16 po, percer trois trous sur la rainure de la barre de fixation. L'un des trous doit être positionné sur un emplacement de montant.
- Positionner la barre de fixation sur le mur.
- Marquer les emplacements des trous sur le mur.
- Percer des trous aux emplacements marqués.
- Insérer des chevilles d'ancrage (non fournies) aux emplacements nécessaires.
- Fixer la barre de fixation en place avec trois vis à tête hexagonale de 2 po (fournies) ou avec les vis fournies avec les chevilles d'ancrage.


4. Montage en surface - Suspendre l'armoire



REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.



- Enfiler les crochets de suspension sur la fente en T supérieure comme sur l'illustration.
- Positionner chaque crochet à 2 po (51 mm) des côtés de l'armoire.
- Soulever l'armoire sur la barre de fixation.
- Vérifier que les crochets engagent la barre de fixation.

5. Montage en surface - Fixer l'armoire en place




- Faire glisser une agrafe sur chaque extrémité de la fente en T supérieure.
- Vérifier que l'armoire est centrée comme souhaité.
- Percer des avant-trous dans le mur.
- Le cas échéant, insérer des chevilles d'ancrage dans le mur.
- Fixer les agrafes avec des vis de 1-1/2 po (fournies).
- Glisser les 3 agrafes sur la fente en T inférieure.
- Positionner une agrafe dans le centre de l'armoire et une agrafe à 2 po (51 mm) de chaque côté de l'armoire.
- Percer des avant-trous.
- Fixer en place avec les vis de 1-1/2 po (fournies).

6. Montage encastré - Préparer le site




- Mesurer et marquer la découpe.
- Découper la cloison sèche.

7. Montage encastré - Construire le cadre



- Encadrer le vide intérieur du mur.
- Fixer la cloison sèche en place sur l'ossature.


8. Montage encastré - Installer l'armoire



REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.

- Avec de l'aide, soulever l'armoire et la tenir dans la découpe.
- Fixer l'armoire sur l'ossature avec les vis de 1-1/2 po (fournies).


9. Installer les étagères



REMARQUE : Les portes doivent être retirées avant d'installer les étagères.

- Pour retirer les portes, comprimer le loquet à l'extrémité de chaque charnière pour dégager le support.
- Installer quatre agrafes pour chaque étagère.
- Insérer les étagères entre les fentes sur les agrafes.
- Pour réinstaller les portes, aligner la tige sur la coupelle et enclencher en place.

10. Effectuer l'installation



IMPORTANT! Tourner le miroir grossissant vers l'intérieur avant de fermer la porte.

- Pour les modèles avec un miroir grossissant : Pour ajuster la hauteur du miroir grossissant, glisser la charnière du miroir vers le haut ou vers le bas.
- Si nécessaire, tourner les vis de réglage pour aligner la porte.

Instrucciones de instalación

Botiquín

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.


- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

ES




3/32 pulg, 3/16 pulg Localizador de postes en la pared

Más:

- Herramientas para marcos estructurales y paneles de yeso
- Maderos de 2x4 pulg para el marco estructural
- Sujetadores para paneles de yeso y marcos estructurales

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Tal vez sea necesario cambiar de ubicación el tendido del cableado eléctrico.

¡IMPORTANTE! Cambie el tendido de los cables eléctricos o de las tuberías de suministro de agua de la cavidad en la pared. Si hay alguna tubería de desagüe o de venteo, o si la pared es de carga, consulte a un profesional antes de continuar.

AVISO: La cavidad en la pared debe tener un marco estructural. El botiquín debe quedar fijo a los postes de madera del marco estructural.


NOTA: Si ha comprado la estructura circundante, instálela antes de instalar el botiquín. Siga las instrucciones contenidas en la estructura circundante.

NOTA: Es posible girar el botiquín durante la instalación para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

Es posible que su modelo parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.


1. Verifique los espacios libres mínimos.

ES



- Al determinar la altura del producto, verifique que la puerta libre todos los obstáculos (como la grifería o las unidades de iluminación). Deje una distancia mínima de 3" (76 mm).


2. Montaje en superficie - Prepare el sitio



- Mida la distancia "A" y coloque la barra de montaje a 73" (1854 mm) del piso (se recomienda).
- Marque la posición de la barra de montaje. Marque la ubicación de los postes de madera.


3. Montaje en superficie - Instale la barra de montaje

E
S



- Con una broca de 3/16 pulg, taladre 3 orificios en la ranura de la barra de montaje. Un orificio debe quedar donde haya un poste de madera.
- Coloque la barra de montaje en la pared.
- Marque la ubicación de los orificios en la pared.
- Taladre orificios en los lugares marcados.
- Introduzca anclajes (no se incluyen) donde sea necesario.
- Fije la barra de montaje con 3 tornillos de cabeza hexagonal de 2 pulgadas, o con los tornillos que se incluyen con los anclajes.

4. Montaje en superficie - Cuelgue el botiquín




NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Deslice los ganchos de suspensión en la ranura en T superior, como se ilustra.
- Coloque cada uno de los ganchos a 2" (51 mm) de los lados del botiquín.
- Levante el botiquín a la barra de montaje.
- Asegúrese de que los ganchos enganchen en la barra de montaje.

5. Montaje en superficie - Fije el botiquín


ES



- Deslice un clip en cada uno de los extremos de la ranura en T superior.
- Verifique que el botiquín quede centrado, según lo desee.
- Taladre orificios guía en la pared.
- De ser necesario, introduzca anclajes en la pared.
- Fije los clips con tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).
- Deslice los 3 clips dentro de la ranura en T inferior.
- Coloque un clip en el centro del botiquín y un clip a 2" (51 mm) de cada uno de los lados del botiquín.
- Taladre orificios guía.
- Fije con los tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).


6. Montaje empotrado - Prepare el sitio

E
S




- Mida y marque la abertura.
- Corte y retire el panel de yeso.

7. Montaje empotrado - Construya el marco estructural



- Haga un marco estructural en el perímetro de la cavidad en la pared.
- Fije el panel de yeso al marco estructural.

8. Montaje empotrado - Instale el botiquín




NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Con ayuda, suba y sostenga el botiquín en la abertura.
- Fije el botiquín al marco estructural con los tornillos de 1-1/2 pulg, que se incluyen.

9. Instale los estantes


ES



NOTA: Es necesario retirar las puertas para poder instalar los estantes.

- Para retirar las puertas, apriete el pestillo en el extremo de cada bisagra para soltar la ménsula.
- Instale 4 clips para cada estante.
- Introduzca los estantes entre las ranuras en los clips.
- Para volver a instalar las puertas, alinee la clavija con la copa y meta a presión en su lugar.

10. Complete la instalación



¡IMPORTANTE! Antes de cerrar la puerta, gire el espejo de aumento hacia dentro.

- En modelos con espejo de aumento: Para ajustar la altura del espejo de aumento, deslice la bisagra del espejo hacia arriba o hacia abajo.
- De ser necesario, gire los tornillos de ajuste para alinear la puerta.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2024 Kohler Co.



1516732-2

1516732-2-B