


# KALLISTA



Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anote su número de modelo: \_\_\_\_\_

**⚠ WARNING: Risk of scalding.** High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

2A. Cut away the foam guard.

5A. Press the stems to pop them to the extended position.

6A. With the stems in the extended position, cut flush with the white shrouds.

7A. Remove and discard the shrouds.

9A. Click the plates in place from left to right, according to outlet function.

10A. Verify "UP" is at the top.

11A. Tighten the setscrews using the provided 2.5 mm hex wrench.

12A. Push the clip firmly into place.

13A. **Maximum Temperature Adjustment:** Press the button to turn the handle to the full hot position.

13B. Rotate the stem and test the water temperature. Set at or below 120°F (49°C).

13C. Reinstall the stem extension, aligning the slots with the screws.

## Maintenance

14A. Remove the trim parts.

15A. Remove the cartridges. Note the hot and cold positions for reinstallation.

15B. Rinse debris from the screens, then reinstall all parts.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at [kallista.com](http://kallista.com)

• **Care and cleaning:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

**⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures.** Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau de la vanne à 120 °F (49 °C) ou moins. Consulter les instructions de réglage de température pour la vanne.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

2A. Couper le dispositif de protection en mousse.

5A. Appuyer sur les tiges pour les faire sortir de leur position prolongée.

6A. Avec les tiges en position prolongée, couper à ras avec les enveloppes blanches.

7A. Retirer et jeter les enveloppes.

9A. Enclencher les plaques en place de gauche à droite, conformément au fonctionnement de l'orifice de sortie.

10A. Vérifier que la mention « UP » (Haut) est dans le haut.

11A. Serrer les vis d'arrêt en utilisant la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

12A. Enfoncer l'agrafe fermement en place.

13A. **Réglage de température maximum :** Appuyer sur le bouton pour tourner la poignée à la position entièrement chaud.

13B. Tourner la tige et tester la température de l'eau. Régler à 120 °F (49 °C) ou moins.

13C. Réinstaller la rallonge de la tige, en alignant les fentes avec les vis.

## Entretien

14A. Retirer les pièces de garniture.

15A. Retirer les cartouches. Noter les positions chaud et froid pour la réinstallation.

15B. Rincer les débris se trouvant sur les tamis, puis réinstaller toutes les pièces.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange,** visiter la page du produit sur le site [kallista.com](http://kallista.com).


• **Entretien et nettoyage :** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**⚠ AVISO: Riesgo de quemaduras.** El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Fije la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 120°F (49°C). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.



Es posible que su modelo parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

2A. Recorte y deseche la guarda de hule espuma.

5A. Oprima las espigas para sacarlas a la posición extendida.

6A. Con las espigas en la posición extendida, recorte al ras con los escudos blancos.

7A. Retire y deseche los escudos.

9A. Oprima las placas en su lugar de izquierda a derecha hasta que se produzca un sonido de clic, de acuerdo a la función de la salida.

10A. Verifique que la palabra "UP" quede en la parte superior.

11A. Apriete los tornillos de fijación con la llave hexagonal de 2,5 mm, que se incluye.

12A. Empuje el clip con firmeza en su lugar.

13A. **Ajuste de la temperatura máxima:** Oprima el botón para girar la manija a la posición de agua totalmente caliente.

13B. Gire la espiga y pruebe la temperatura del agua. Ajuste a una temperatura de 120 °F (49 °C) o más baja.

13C. Vuelva a instalar la extensión de la espiga, alineando las ranuras con los tornillos.

#### Mantenimiento

14A. Retire las piezas de la guarnición.

15A. Retire los cartuchos. Anote las posiciones del agua caliente y del agua fría para la reinstalación.

15B. Enjuague con agua las rejillas para eliminar los desperdicios, y vuelva a instalar todas las piezas.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Piezas de repuesto:** visite la página del producto en [kallista.com](http://kallista.com)

• **Cuidado y limpieza:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

