

28139T 24896T 双把墙出水脸盆龙头阀芯

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 检查供水管有无损坏。如需要，进行替换。
3. 遵守当地管路安装条例。
4. 埋墙前测试安装连接部位是否有渗漏，根据需要修理之。
5. 本产品只接受水压测试，且测试前需先排空管路与龙头之间的空气。测试水压不超过0.8MPa(8bar)，时间不超过30分钟。
6. 对于28139T-NA，搭配一字把手；对于24896T-NA，搭配圆形、十字把手。

安装尺寸




清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

安装步骤




切勿在此时将保护套(1)移去。

连接螺纹为G1/2"的供水管(2)至混合栓进水处(3)。

供水管路中心线与装修好的墙面之间距离应为51mm至61mm。贴红点一侧朝左，安装热水管。

服务零件图



**订购时请说明颜色编号。