



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation Instructions. Follow all local plumbing and building codes.

- 1A.** 100% Silicone Sealant
- 2A.** Remove the plaster guard. Turn ON the water.
- 3A.** Turn OFF the water. Install the sleeve.
- 4A.** Measure “Y” from the finished wall.
- 5A.** Install the short adapter if Y= 2-3/8" (60 mm) - 2-11/16" (68 mm).
- 6A.** Install the reversible adapter in this orientation if Y= 1-5/16" (33 mm) - 1-13/16" (46 mm).
- 6B.** Install the reversible adapter in this orientation if Y= 1-9/16" (40 mm) - 2-1/16" (52 mm).
- 9A.** Apply 100% silicone sealant to the sides and top of the escutcheon.
- 9B.** Place the escutcheon on the wall with the notch located downward.
- 12A.** Check the handle position.
- 13A.** To adjust the handle position, remove the handle and rotate the adapter by one tooth.
- Need help?** Contact our Customer Care Center.
- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
 - **Service parts:** visit the product page at kallista.com
 - **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
 - **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120 °F (49 °C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans les instructions d'installation de la vanne.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

- 1A.** Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %
- 2A.** Retirer le dispositif de protection en plâtre. Ouvrir l'eau.
- 3A.** Couper l'eau. Installer le manchon.
- 4A.** Mesurer « Y » à partir du mur fini.
- 5A.** Installer l'adaptateur court si Y= 2-3/8 po (60 mm) - 2-11/16 po (68 mm).
- 6A.** Installer l'adaptateur réversible dans cette orientation si Y= 1-5/16 po (33 mm) - 1-13/16 po (46 mm).
- 6B.** Installer l'adaptateur réversible dans cette orientation si Y= 1-9/16 po (40 mm) - 2-1/16 po (52 mm).
- 9A.** Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur les côtés et le dessus de la rosace.
- 9B.** Placer la rosace sur le mur avec l'encoche placée vers le bas.
- 12A.** Vérifier la position de la poignée.
- 13A.** Pour ajuster la position de la poignée, retirer la poignée et tourner l'adaptateur d'une dent.
- Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.



- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C), de acuerdo al procedimiento de ajuste en las instrucciones de instalación de la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

- 1A.** Sellador 100 % de silicona
- 2A.** Retire el protector de yeso. Abra el agua.
- 3A.** Cierre el agua. Instale la manga.
- 4A.** Mida la dimensión Y a partir de la pared acabada.
- 5A.** Instale el adaptador corto si Y mide de 2-3/8" (60 mm) a 2-11/16" (68 mm).
- 6A.** Instale el adaptador reversible con esta orientación si Y= 1-5/16" (33 mm) a 1-13/16" (46 mm).
- 6B.** Instale el adaptador reversible con esta orientación si Y mide de 1-9/16" (40 mm) a 2-1/16" (52 mm).
- 9A.** Aplique sellador 100 % de silicona a los lados y a la parte superior del chapetón.
- 9B.** Coloque el chapetón en la pared, con la muesca hacia abajo.
- 12A.** Revise la posición de la manija.



13A. Para ajustar la posición de la manija, retírela y gire el adaptador un diente.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

