

8524T

349T 421T 974T 20214T

滑动花洒支架

装饰罩

安装之前


所有的资料是按最新发布的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

滑动花洒支架8524T须配合滑杆装饰罩349T、421T、974T或20214T使用。

安装尺寸



安装步骤

根据安装尺寸和胀塞(1)直径在墙面上适当的高度打两个孔，两孔之间距离是712mm。将胀塞分别塞入孔中。

客户根据需要选配并安装滑杆装饰罩(2)：349T、421T、974T或20214T。

在滑杆装饰罩背面凹槽涂上一圈油灰或密封胶。将装饰罩和支撑柱(3)对准安装孔。用螺钉(4)连接装饰罩和支撑柱，但不拧紧螺钉。

举起滑杆贴紧支撑柱，调整支撑柱弧形缺口方向直至缺口与滑杆吻合。挪开滑杆，并锁紧螺钉以固定支撑柱。


将销(5)旋入支撑柱，用螺丝刀锁紧。

将锁紧组件(6)的孔与滑杆的孔对齐装入。如需要，用螺丝刀调节滑杆锁紧件的位置。

将销对齐并嵌入锁紧组件和滑杆的孔中。

锁紧固定螺钉(7)固定滑杆。


将盖(8)扣到滑杆上。



安装结果检查

确定所有衔接螺母都已锁紧。

按住花洒托架的簧片上下滑动，可调节托架位置。




清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

8524T 滑动花洒支架 349T 421T 974T 20214T 装饰罩



**订购时请说明颜色编号