

HANDSHOWER
K-30251T

Features

- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- G 1/2" thread connection(s).
- 110 mm spray-plate diameter.
- 5-function handshower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-30251T	Citrus multi function handshower	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- หัวฝักบัวเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม.
- ปรับระดับน้ำหัวฝักบัวได้ 5 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


หัวฝักบัวสายอ่อน K-30251T



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-30251T	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นซีรีส์	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์