

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- 110 mm spout reach (K-32941T-4).
- 147 mm spout reach (K-32942T-4).
- Powered by four AA batteries, easy to install.
- Infrared sensor, more sensitive and accurate.
- LED low power indication, convenient for timely battery replacement.
- Easy to preset temperature and flow rate.
- Long running water flow and automatically shut off after four minutes.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB18145-2014
- TIS 2067-2552

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model


Model	Description	Color/Finishes	
K-32941T-4	Accliv single control touchless lavatory faucet	CP: Polished Chrome	BL: Matte Black
K-32942T-4	Accliv tall single control touchless lavatory faucet	CP: Polished Chrome	BL: Matte Black

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

SINGLE CONTROL TOUCHLESS
LAVATORY FAUCET
K-32941T-4 / K-32942T-4





Flow Curve
K-32941T-4





Flow Curve
K-32942T-4

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not directly measure a dimension from picture below.)
Unit: mm



K-32941T-4



K-32942T-4

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 110 มม. (K-32941T-4)
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 147 มม. (K-32942T-4)
- ติดตั้งง่าย โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน
- เซ็นเซอร์อินฟราเรด ไวต่อการตอบสนองและแม่นยำ
- ไฟ LED แสดงสถานะพลังงานต่ำ
- ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและปริมาณน้ำได้ง่าย
- น้ำไหลได้นานขึ้น ปิดอัตโนมัติหลังจากใช้งานต่อเนื่อง 4 นาที

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB18145-2014
- มอก 2067-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์


K-32941T-4 / K-32942T-4




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-32941T-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ รุ่นแอคคิฟ	CP: สีโครมเงา	BL: สีดำด้าน
K-32942T-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบเซ็นเซอร์ รุ่นแอคคิฟ	CP: สีโครมเงา	BL: สีดำด้าน

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน





K-32941T-4




K-32942T-4

หมายเหตุ: อัตราการใช้ค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



K-32941T-4



K-32942T-4

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์