

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Coin aerator allows for easy cleaning and maintenance.
- Lever handle.
- 168 mm spout reach.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014
- TIS 2067-2552

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

TALL COLD ONLY LAVATORY FAUCET


K-29399T-4CD



Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-29399T-4CD	Atom tall cold only lavatory faucet	CP: Polish chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.758 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ปากก๊อกง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- มือบิดก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 168 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014
- มอก. 2067-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก K-29399T-4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-29399T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่นอะตอม	สี: สีนิกเกิล


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.758 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์