


KALLISTA®



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

Turn OFF the water supplies.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation Steps

- 1A. Use a sharp utility knife to cut the plaster guard along the finished wall. Discard the trimmed portion.
- 2A. Verify that the lines on the cartridge and valve body are aligned to set the temperature to 100°F (38°C). If not, make the necessary adjustments.
- 3A. Install the gasket and cover plate. Tighten the screws to secure.
- 4A. Install the valve nut. Verify that the orientation of the valve nut has the inside O-ring closest to the wall.
- 5A. Install the stem adapter and spline adapter onto the valve.
- 6A. Install bonnet assembly onto valve body with external splines facing outward.
- 7A. Install temperature limit sleeve onto splines of bonnet assembly.
- 8A. Install an escutcheon on the wall. The escutcheon will snap into place.
- 9A. Install the handle assembly onto bonnet and secure with the screw.
- 10A. Install the handle cap by snapping into place as shown.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Couper les alimentations en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Étapes d'installation

- 1A. Utiliser un couteau universel tranchant pour couper le dispositif de protection en plâtre le long du mur fini. Jeter la partie taillée.
- 2A. Vérifier que les lignes se trouvant sur la cartouche et le corps de la vanne sont alignées pour régler la température à 100 °F (38 °C). Si cela n'est pas le cas, effectuer les réglages nécessaires.
- 3A. Installer le joint statique et la plaque-couvercle. Serrer les vis pour fixer en place.
- 4A. Installer l'écrou de la vanne. Vérifier que l'orientation de l'écrou de la vanne fait en sorte que le joint torique intérieur est le plus proche du mur.
- 5A. Installer l'adaptateur de la tige et l'adaptateur à cannelures sur la vanne.
- 6A. Installer l'ensemble de chapeau sur le corps de la vanne avec les cannelures externes tournées vers l'extérieur.
- 7A. Installer le manchon de limite de température sur les cannelures de l'ensemble de chapeau.
- 8A. Installer une rosace sur le mur. La rosace s'enclenche en place.
- 9A. Installer l'ensemble de la poignée sur le chapeau et le fixer en place avec la vis.
- 10A. Installer le capuchon de la poignée en l'enclenchant en place comme sur l'illustration.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cierre los suministros de agua.


Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Pasos de instalación

- 1A. Con una navaja afilada recorte el protector de yeso a lo largo de la pared acabada. Deseche la parte recortada.
- 2A. Verifique que las líneas en el cartucho y en el cuerpo de la válvula estén alineadas para establecer la temperatura a 100 °F (38 °C). De no estar así, haga los ajustes necesarios.
- 3A. Instale el empaque y la placa de cubierta. Apriete los tornillos para fijar.
- 4A. Instale la tuerca de la válvula. Verifique que la orientación de la tuerca de la válvula tenga el arosello más cerca de la pared.



- 5A. Instale el adaptador del vástago y el adaptador estriado en la válvula.
- 6A. Instale el ensamblaje del bonete en el cuerpo de la válvula, con las estrías de cara hacia fuera.
- 7A. Instale la manga limitante de temperatura en las estrías del ensamblaje del bonete.
- 8A. Instale el chapetón en la pared. El chapetón entra a presión en su lugar.
- 9A. Instale el ensamblaje de la manija en el bonete, y fíjelo con el tornillo.
- 10A. Instale la tapa de la manija, metiéndola a presión en su lugar como se indica.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.
