



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

Turn OFF the water supplies.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. Plumbers Putty

1B. Thread Sealant Tape

1C. 3 mm, 4 mm Hex Wrenches (Provided)

Installation Steps

4A. Use the provided 3 mm hex wrench to partially thread the screws into the ring

5A. Install the rubber washer, the metal washer, and the ring onto the hoses. **Do not remove the hoses!** Hoses will need to be slightly compressed to install the ring onto the hoses.

7A. Rotate the bonnet to thread the handle assembly onto the valve body.

8A. Verify that the handles are in the OFF position. Align the handles as shown.

9A. Connect the faucet hoses to the valve bodies.

9B. Connect the supply hoses to the valve body inlets.

10A. Disassemble the drain.

11A. Apply plumbers putty to the underside of the flange.

12A. Use the provided 4 mm hex wrench to thread the screw to the drain.

13A. Apply thread sealant tape to the drain threads.

14A. Remove excess plumbers putty.

15A. Hot Connection

15B. Cold Connection

16A. Turn ON the water supply and check for leaks.

18A. Run water to flush debris.

18B. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at kallista.com

• **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Couper les alimentations en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

1A. Mastic de plomberie

1B. Ruban d'étanchéité pour filets

1C. Clés hexagonales de 3 mm, 4 mm (fournies)

Étapes d'installation

4A. Utiliser la clé hexagonale de 3 mm fournie pour enfilez partiellement les vis dans l'anneau.

5A. Installer la rondelle en caoutchouc et la rondelle en métal, ainsi que l'anneau sur les tuyaux. **Ne pas retirer les tuyaux!** Les tuyaux devront être légèrement comprimés pour installer l'anneau sur les tuyaux.

7A. Tourner le chapeau pour enfilez l'ensemble de poignée sur le corps de la vanne.

8A. Vérifier que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration.

9A. Connecter les tuyaux du robinet aux corps de vannes.

9B. Connecter les tuyaux d'alimentation aux orifices d'entrée des corps de vannes.

10A. Désassembler le drain.

11A. Appliquer du mastic de plomberie sur le dessous de la collerette.

12A. Utiliser la clé hexagonale de 4 mm fournie pour enfilez la vis sur le drain.

13A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du drain.

14A. Retirer l'excédent de mastic de plomberie.

15A. Raccord Chaud

15B. Raccord Froid

16A. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.


18A. Faire couler l'eau pour purger les débris.

18B. Réinstaller l'aérateur.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.



• **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care

• **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cierre los suministros de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Masilla de plomería

1B. Cinta selladora de roscas

1C. Llaves hexagonales de 3 y 4 mm (se incluyen)

Pasos de instalación

4A. Atornille parcialmente los tornillos en el anillo con la llave hexagonal de 3 mm (que se incluye).

5A. Instale la arandela de goma, la de metal, y el anillo en las mangueras. **¡No retire las mangueras!** Las mangueras deben estar ligeramente comprimidas para poder instalar el anillo en ellas.

7A. Gire cada bonete para enroscar el ensamblaje de cada manija en el cuerpo de cada válvula.

8A. Verifique que las manijas estén en la posición cerrada (OFF). Alinee las manijas, como se ilustra.

9A. Conecte las mangueras de la grifería a los cuerpos de las válvulas.

9B. Conecte las mangueras de suministro a las entradas de los cuerpos de las válvulas.

10A. Desensamble el desagüe.

11A. Aplique masilla de plomería a la cara inferior de la brida.

12A. Atornille el tornillo al desagüe con la llave hexagonal de 4 mm (que se incluye).

13A. Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del desagüe.

14A. Quite el exceso de masilla de plomería.

15A. Conexión de agua caliente

15B. Conexión de agua fría

16A. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.

18A. Deje correr agua para que salgan los residuos.

18B. Vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com

• **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

