


Features

- Vitreous china.
- Elongated bowl.
- Dual Flush system 3/4.5 liter per flush.
- Auto open/close cover.
- Bidet functionality with stainless steel wand and UV sanitizing.
- Warming Dryer & Deodorizer.
- Warming seat & Warming water(Thermal adjustable).
- Control functions by Remote Controller.
- Night light.
- Emergency manual Flush during power outage.
- 305 mm rough-in for S-trap.
- 680 x 369 x 491 mm

ONE-PIECE INTELLIGENT TOILET K-28529X



Technical Information

Fixture:	
Configuration	Onepiece, elongated
Water per flush	3/4.5 liter
Passageway	49 mm
Water area	150 x 204 mm
Water depth from rim	174 mm
Water supply pressure	0.07 Mpa - 0.74 Mpa
Electrical power	220V, 50Hz, 1200W
Power Cord Length	About 1.2 m
Ambient temperature	1~40 °C

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 792-2554

Required Electrical Service

This product must be grounded.
This product protect by Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):

GFCI/ELCB	220-240 V, 10 A, 50/60 Hz
-----------	---------------------------

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-28529X	Leap intelligent toilet S305	0: White

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)

Unit: mm




Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- ระบบชำระล้างคู่อัลฟลักซ์ 3/4.5 ลิตร
- ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- ก้านฉีดชำระเป็นสแตนเลส พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
- พร้อมระบบเป่าลมแห้งและระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ
- ระบบอุ่นสำหรับที่รองนั่งและระบบปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับฉีดชำระ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- พร้อมไฟกลางคืน
- สามารถกดชำระได้ในกรณีไฟดับ
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 680 x 369 x 491 มม.

สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ K-28529X



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.5 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	49 มม.
ผิวหน้า	150 x 204 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	174 มม.
แรงดันน้ำ	0.7~7.4 เมกะปาสคาล
ระบบไฟฟ้า	220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์, 1200 วัตต์
ความยาวของสายไฟ	ประมาณ 1.2 ม.
อุณหภูมิแวดล้อม	1~40 องศาเซลเซียส

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 792-2554

ระบบไฟฟ้าที่จำเป็น

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)	
GFCI/ELCB	220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-28529X	สุขภัณฑ์แบบขึ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นลิฟ	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์