



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

- 1A. 1/8" Hex Wrench
- 1B. Thread Sealant Tape
- 1C. Strap Wrench
- 1D. Emery Paper
- 1E. 1/2" Copper Tube
- 1F. 100% Silicone Sealant

Installation Steps

- 2A. Install the spout tube 2" (51 mm) from the wall.
- 3A. Use emery paper to remove burrs. Clean the debris.
- 7A. Turn ON the water.
- 8A. To adjust maximum water temperature, refer to the installation instructions for the valve.
- 9A. Turn OFF the water. Remove the guard.
- 10A. Measure "Y" from the finished wall.
- 11A. Install the spline adapter if Y = 1-5/16" (33 mm) - 1-7/8" (48 mm).
- 11B. Install the stem extension if Y = 1-7/8" (48 mm) - 2-1/16" (52 mm).
- 12A. Verify the handle orientation. If adjustment is needed, loosen the screw and rotate the spline adapter or stem extension as needed. Then reassemble the handle. Repeat the steps until the handle is in the desired location.
- 14A. Apply 100% silicone sealant to the sides and top of the escutcheon.
- 16A. Securely handtighten.
- 17A. Run water to remove debris.
- 17B. Apply thread sealant tape. Install the showerhead.
- 18A. **Showerhead Maintenance:** Remove the showerhead and screen washer.
- 19A. **Showerhead Maintenance:** Clean the screen washer, then reinstall.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau du robinet à 120 °F (49 °C) ou moins. Consulter les instructions de réglage de température pour le robinet.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

- 1A. Clé hexagonale de 1/8 po
- 1B. Ruban d'étanchéité pour filets
- 1C. Clé à courroie
- 1D. Papier d'éméri
- 1E. Tube en cuivre 1/2 po
- 1F. Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %

Étapes d'installation

- 2A. Installer le tube du bec à 2 po (51 mm) du mur.
- 3A. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Nettoyer les débris.
- 7A. Ouvrir l'eau.
- 8A. Pour régler la température maximale de l'eau, se reporter aux instructions d'installation pour la vanne.
- 9A. Couper l'eau. Retirer le dispositif de protection.
- 10A. Mesurer « Y » à partir du mur fini.
- 11A. Utiliser l'adaptateur cannelé si Y= 1-5/16 po (33 mm) - 1-7/8 po (48 mm).
- 11B. Installer la rallonge de la tige si Y = 1-7/8 po (48 mm) - 2-1/16 po (52 mm).
- 12A. Vérifier l'orientation de la poignée. Si un ajustement est nécessaire, desserrer la vis et tourner l'adaptateur cannelé ou la rallonge de la tige selon les besoins. Puis réassembler la poignée. Répéter les étapes jusqu'à ce que la poignée se trouve dans l'emplacement souhaité.



14A. Appliquer du mastic d’étanchéité à la silicone à 100 % sur les côtés et le dessus de la rosace.

16A. Serrer solidement à la main.

17A. Faire couler l’eau pour éliminer les débris.

17B. Appliquer du ruban d’étanchéité pour filets. Installer la pomme de douche.

18A. Entretien de la pomme de douche : Retirer la pomme de douche et la rondelle du tamis.

19A. Entretien de la pomme de douche : Nettoyer la rondelle du tamis puis la réinstaller.

Besoin d’aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
- Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

• **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts

• **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean

• **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Establezca la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 120 °F (49 °C). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Llave hexagonal de 1/8 pulg

1B. Cinta selladora de roscas

1C. Llave de apriete de correa

1D. Papel de lija

1E. Tubería de cobre de 1/2 pulg

1F. Sellador 100 % de silicona

Pasos de instalación

2A. Instale el tubo del surtidor a 2" (51 mm) de la pared.

3A. Elimine las rebabas con papel de lija. Limpie los residuos.

7A. Abra el agua.

8A. Para ajustar la temperatura máxima del agua, consulte las instrucciones de instalación de la válvula.

9A. Cierre el agua. Retire el protector.

10A. Mida la dimensión “Y” a partir de la pared acabada.

11A. Instale el adaptador estriado si Y= 1-5/16" (33 mm) a 1-7/8" (48 mm).

11B. Instale la extensión del vástago si Y= 1-7/8" (48 mm) - 2-1/16" (52 mm).

12A. Verifique la orientación de la manija. Si es necesario hacer ajustes, afloje el tornillo y gire el adaptador estriado o la extensión del vástago según sea necesario. Luego vuelva a ensamblar la manija. Repita los pasos hasta que la manija quede en el lugar deseado.

14A. Aplique sellador 100 % de silicona a los lados y a la parte superior del chapetón.

16A. Fije bien, apretando a mano.

17A. Deje correr agua para eliminar los residuos.

17B. Aplique cinta selladora de roscas. Instale el cabezal de la ducha.

18A. Mantenimiento para el cabezal de la ducha: Retire el cabezal de la ducha y la arandela de rejilla.

19A. Mantenimiento para el cabezal de la ducha: Limpie la arandela de rejilla, y luego vuelva a instalarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
- Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

