

CONTENTS

DIMMER RECOMMENDATIONS / MODEL NUMBERS - **2**

TOOLS NEEDED / PARTS - **3**

NOTES - **4**

ELECTRICAL ENCLOSURE - WIRING AC CONNECTIONS - **5**


ELECTRICAL ENCLOSURE - ROUGH-IN - **6**

ELECTRICAL ENCLOSURE - INSTALLATION - **7**

SCONCE MOUNT - INSTALLATION- **8**

SCONCE - FINAL ASSEMBLY - **9**

USE & MAINTENANCE / WARRANTY - **10**



Scan the QR code to see the entire Tenor Series of lights.

Use the camera app on your mobile device to look at this and other QR codes. This will allow you to quickly access web pages and other relevant documents.

GENERAL INFORMATION

This instruction sheet contains information on how to install the Inline Dimmable Sconce. Please refer to the box or product label for the specific model number. A key is provided on page 2.

Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Carefully inspect the light(s) for damage. Installed products cannot be returned.

If you experience any problems with your light(s), contact your dealer or Robern directly.

Limited Warranty — One Year Term

DIMMER RECOMMENDATIONS

For dimmable models Robern recommends the following Dimmer:


- Lutron® Model # MACL-153M
- Lutron® Model # DVCL-153P
- Lutron® Model # MRF2-6CL
- Lutron® Model # PD-5NE
- Leviton® Model # DSL-06

Other LED control dimmers may operate with this product but have not been tested or verified. It's recommended that the dimmer be within reach of your mirror so you can adjust the brightness.

For on/off (non-dimming) operation a standard wall switch may be substituted in place of the dimmer.

MODEL NUMBERS


Use the chart below to learn how to read your light model number. Consult the Robern Price Book for a complete list of model numbers.



TOOLS NEEDED




PARTS



(1) Inline Light



(1) Sconce Mount



[230-1002]
(1) Electrical Enclosure



[219-1719]
(1) Light Cable

[216-1272]
Hardware Bag

(4) SS268
#10 X 5/16" Screw

(4) SS344
#8 X 3/8" Screw

(4) 203-1350
#8 wall anchor

(2) 210-1864
Bracket

(5) 203-1001
#8 X 2-1/2" Screw

[216-1231]
Hardware Bag

(2) 205-3304
Button Holder

(1) 203-1538
Allen Key

(5) 203-1538
Screw

NOTES

Unpack the Lights. Check the box thoroughly for all hardware and loose parts. Carefully inspect the fixture for damage.

 **DANGER:** Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the electricity must be turned off at the circuit breaker or fuse box before attempting any installation procedure.

 **DANGER:** Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the light fixture must be properly grounded.

 **CAUTION:** Grounding instructions for permanently connected products: This product must be connected to a grounded, metal permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the product. All wiring should be done by a qualified licensed electrician.

IMPORTANT: Power for the lights should be provided separately from the electricity to the cabinet so that when lights are turned off, cabinet electricity remains on.

NOTE: Requires minimum 120 VAC 15 amp circuit.

Observe all applicable electrical codes and building codes. Wire the light fixtures in accordance with the electrical codes.


This fixture is for indoor use only.

This installation may require the assistance of more than one person depending on your Light configuration.

**DANGER - RISK OF SHOCK -
DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION**


ELECTRICAL ENCLOSURE - WIRING AC POWER CONNECTIONS

1. AC power field connections should be brought to the rough-in according to an electrical diagram below.







ELECTRICAL ENCLOSURE - ROUGH-IN

1. Prepare your rough opening for the electrical enclosure as shown. The rough opening should be located at the centerline of the light.
2. Bring AC power and CAT5 connections to rectangular rough-in according to diagrams on page 5 and 6. Route lighting cable from slot drilled and rectangular rough-in being sure not to accidentally drop inside the wall.





ELECTRICAL ENCLOSURE - INSTALLATION

1. Loosen the two screws to remove the electrical enclosure cover.
2. Attach brackets [210-1864] to end of electrical enclosure using provided #8 screws [SS344]. Repeat for the opposite end of electrical enclosure.
3. Pull field wire into electrical enclosure and make necessary electrical connections. Replace the electrical enclosure cover and screws previously removed in step 1. Refer to electrical diagram on page 5.
4. Make lighting cable cable connection.
5. Attach electrical enclosure to sconce mount by threading the #10 screws [SS268] provided through the sconce mount and into the brackets previously installed on to the electrical enclosure on step #2.







SCONCE MOUNT - INSTALLATION

1. Locate the sconce mount on the wall and attach using the provided #8 screws [203-1001]. If no support is present behind wall , drill a 1/4" hole and use the provided wall anchors.
2. Attach keyhole brackets [205-3304] as shown using provided #8 screws [203-1255].



SCONCE - FINAL ASSEMBLY

1. Remove the screw and button on the back of light to opposite hole location to align with position of keyhole brackets installed on page 11, step#2.
2. Connect lighting cable to light and push any excess cable into the wall.
3. Align and insert the buttons on the light with the keyhole brackets on the sconce mount. Once inserted, slide the light in a downward motion to engage.



USE AND MAINTENANCE

CAUTION - RISK OF SHOCK

Risk of personal injury; disconnect power before servicing.

Use only a damp cloth to clean. Ammonia or vinegar-based cleaners can damage the finish.

A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the light fixture.

When cleaning, spray the cloth, not the light fixture or surround surfaces. Do not use abrasive cleansers on any part of the light fixture.




WARRANTY

Limited Warranty One Year Term

Robern warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to Robern in writing within one (1) year from the date of delivery. Robern is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by Robern. At the expiration of the one year warranty period, Robern shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. Robern shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against Robern under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by Robern and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2023 Robern, Inc.
All rights reserved



APPLIQUE DIMMABLE INLINE 2.0

Instructions d'installation

Consignes de sécurité importantes

Conserver ces instructions

APLIQUE REGULABLE INLINE 2.0

Instrucciones de seguridad importantes

Guarde estas instrucciones

**Convient aux emplacements humides /
Adecuadas para ubicaciones húmedas**

Scannez le code QR
pour tout voir
série ténors
de lumières.



Escanea el código QR
para ver todo
serie tenores
de luces.

Utilisez l'application appareil
photo sur votre appareil mobile
pour regarder cela et autres
codes QR. Cela permettra
vous permet d'accéder rapide-
ment aux pages Web et autres
documents pertinents.

Usa la aplicación de la cámara en tu
dispositivo móvil para mirar esto y
otros códigos QR. Esto permitira
usted para acceder rápidamente a
las páginas web
y otros documentos pertinentes.

CONTENIDO

Recommandations de gradateur/ Números de modelo - **2**
Herramientas Necesarias / Piezas - **3**
Notas - **4**
boîtier électrique - câblage des connexions - **5**
Applique brute et préparation du mur - **6**
Coffret électrique - installation - **7**
Support d'applique - installation - **8**
Applique - assemblage final - **9**
Utilisation et entretien - **10**

CONTENU

Recomendaciones de atenuador / Números de modèle - **2**
Outils Nécessaires / Pièces - **3**
Remarques - **4**
Armario eléctrico - cableado de conexiones- **5**
Preparación de pared y montaje de applique - **6**
Armario eléctrico - instalación - **7**
Montaje de applique - instalación - **8**
Applique - montage final - **9**
Uso y mantenimiento - **10**

INFORMATION GÉNÉRALE

Cette fiche d'instructions contient des informations sur l'installation du Inline Light. Cette série se décline en plusieurs variantes. Veuillez vous référer à la boîte ou à l'étiquette du produit pour le numéro de modèle spécifique. Une clé est fournie à la page 2.

Conservez ces instructions pour une utilisation et une référence futures. Une installation incorrecte annule la garantie. Inspectez soigneusement la lampe pour tout dommage. Les produits installés ne peuvent pas être retournés.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre éclairage, contactez votre revendeur ou directement Robern.

Garantie limitée - Durée d'un an

INFORMACIÓN GENERAL

Esta hoja de instrucciones contiene información sobre cómo instalar Inline Light. Esta serie viene en muchas variaciones. Consulte la caja o la etiqueta del producto para obtener el número de modelo específico. Se proporciona una clave en la página 2.

Guarde estas instrucciones para uso futuro y referencia. Una instalación incorrecta anula la garantía. Inspeccione cuidadosamente la luz en busca de daños. Los productos instalados no pueden ser devueltos.

Si tiene algún problema con su luz, comuníquese directamente con su distribuidor o con Robern.

Garantía limitada: un año

RECOMMANDATIONS AU GRADATEUR

Robern recommande d'utiliser le gradateur
Lutron® modèle # MACL-153M
Lutron® modèle # DVCL-153P
Lutron® modèle # MRF2-6CL
Lutron® modèle # PD-5NE
Leviton® modèle # DSL-06

D'autres gradateurs de commande à LED peuvent fonctionner avec ce produit mais n'ont pas été testés ou vérifiés. Il est recommandé de laisser le variateur à la portée de votre miroir afin de pouvoir régler la luminosité.

Pour un fonctionnement tout ou rien (sans gradation), un interrupteur mural standard peut remplacer le gradateur.

RECOMENDACIONES DEL INTERRUPTOR DE ATENUACIÓN

Para los modelos regulables, Robern recomienda el Atenuador
Lutron® modelo # MACL-153M
Lutron® modelo # DVCL-153P
Lutron® modelo # MRF2-6CL
Lutron® modelo # PD-5NE
Leviton® modelo # DSL-06

Otros atenuadores de control LED pueden funcionar con este producto pero no han sido probados o verificados. Se recomienda que el atenuador esté al alcance de su espejo para que pueda ajustar el brillo.

Para la operación de encendido / apagado (sin atenuación), se puede sustituir un interruptor de pared estándar en lugar del atenuador.

NUMÉROS DE MODÈLE

Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir comment lire le numéro de modèle de votre lampe. Consultez le catalogue de prix Robern pour une liste complète des numéros de modèle.

Exemple de modèle: / Modelo de ejemplo:	M	L	C30	I	K	S	S	3D	K
	M	L		I	K	S	S		K
Gamme De Produits / Línea de producto	M = Inline								
Catégorie/Categoría	L = Éclairage/Encendiendo								
Dimensions/ Dimensiones	C30 = 3-1/2"W × 30"H C36 = 3-1/2"W × 36"H C40 = 3-1/2"W × 40"H C48 = 3-1/2"W × 48"H								
Style d'éclairage/ Estilo de iluminación	I = Inline								
Type de lumière/ Tipo de luz	K = Titre 24 LED/LED por el Título 24								
Quantité de lumières/ Cantidad de luces	S = Seule/Soltera								
Finition du corps/ Acabado del cuerpo	S = Argent/Plata								
Options d'éclairage /Opción de iluminación	3D = Gradable/Regulable: (3000K) VC = Réglable/Ajustable: (2700K - 5600K)								
Option/Opción	K = Support d'applique/Montaje de applique								


NÚMEROS DE MODELO

Use la tabla a continuación para aprender a leer su número de modelo de luz. Consulte el Libro de precios de Robern para obtener una lista completa de los números de modelo.

OUTILS NÉCESSAIRES / HERRAMIENTAS NECESARIAS




PIÈCES / PIEZAS



(1) Inline Lumière /
Inline Lámpara


(1) Support d'applique /
Montaje de aplique





[230-1002]
(1) Boîtier électrique /
Caja eléctrica



[219-1719]
(1) Câble lumineux / Cable de luz, 15'



[219-1673]
(1) Câble / Cable, 6'



REMARQUES

Déballiez la lumière. Vérifiez soigneusement la boîte pour tout le matériel et les pièces détachées. Inspectez soigneusement le luminaire pour tout dommage.

 **DANGER:** Risque de blessures corporelles. Pour éviter un éventuel choc électrique, l'électricité doit être coupée au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de tenter toute procédure d'installation.

 **DANGER:** Risque de blessures corporelles. Pour éviter tout choc électrique, le luminaire doit être correctement mis à la terre.

 **ATTENTION:** Instructions de mise à la terre pour les produits connectés en permanence: Ce produit doit être connecté à un système de câblage permanent métallique mis à la terre ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être exécuté avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au fil du produit. Tout le câblage doit être effectué par un électricien agréé qualifié.

IMPORTANT: L'alimentation des lumières doit être fournie séparément de l'électricité à l'armoire afin que lorsque les lumières sont éteintes, l'électricité de l'armoire reste allumée.

REMARQUE: Nécessite un circuit d'au moins 120 VCA 15 ampères.

Respectez tous les codes électriques et codes du bâtiment applicables. Câblez les luminaires conformément aux codes électriques.

Ce luminaire est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Cette installation peut nécessiter l'assistance de plusieurs personnes en fonction de la configuration de votre éclairage.

**DANGER -
RISQUE DE CHOC -
DÉBRANCHEZ
L'ALIMENTATION AVANT
L'INSTALLATION**

NOTAS

Desempaca la luz. Revise la caja a fondo para ver todos los accesorios y piezas sueltas. Inspeccione cuidadosamente el accesorio por daños.

 **PELIGRO:** Riesgo de lesiones personales. Para evitar posibles descargas eléctricas, la electricidad debe apagarse en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de intentar cualquier procedimiento de instalación.

 **PELIGRO:** Riesgo de lesiones personales. Para evitar posibles descargas eléctricas, el artefacto de iluminación debe estar debidamente conectado a tierra.

 **PRECAUCIÓN:** Instrucciones de conexión a tierra para productos conectados permanentemente: este producto debe conectarse a un sistema de cableado metálico permanente conectado a tierra o un conductor de conexión a tierra del equipo debe funcionar con los conductores del circuito y conectado al terminal de conexión a tierra del equipo o al cable del producto. Todo el cableado debe ser realizado por un electricista calificado y con licencia.

IMPORTANTE: la alimentación de las luces debe proporcionarse por separado de la electricidad al gabinete, de modo que cuando las luces se apagan, la electricidad del gabinete permanece encendida.

NOTA: Requiere un circuito mínimo de 120 VCA y 15 amperios.

Observe todos los códigos eléctricos y de construcción aplicables. Cablee las lámparas de acuerdo con los códigos eléctricos.

Este accesorio es solo para uso en interiores.

Esta instalación puede requerir la asistencia de más de una persona dependiendo de la configuración de su Light.


**PELIGRO -
RIESGO DE CHOQUE -
DESCONECTE LA
ALIMENTACIÓN ANTES DE
LA INSTALACIÓN**

COFFRET ÉLECTRIQUE - CÂBLAGE CONNEXIONS D'ALI- MENTATION AC

1. Les connexions sur le terrain de l'alimentation CA doivent être amenées à l'installation brute conformément au schéma électrique ci-dessous.

CAJA ELECTRICA - CABLEADO CONEXIONES DE ALI- MENTACIÓN DE AC


1. Las conexiones de campo de alimentación de CA deben llevarse a la instalación preliminar de acuerdo con el diagrama eléctrico a continuación.



COFFRET ÉLECTRIQUE - BRUT

1. Préparez votre ouverture brute pour le boîtier électrique comme indiqué. L'ouverture brute doit être située sur la ligne centrale de la lumière.


2. Amenez l'alimentation CA et les connexions CAT5 au brut rectangulaire selon les schémas des pages 5 et 6. Acheminez le câble d'éclairage depuis la fente percée et le brut rectangulaire en vous assurant de ne pas tomber accidentellement à l'intérieur du mur.



GABINETE ELÉCTRICO - MONTAJE PRELIMINAR


1. Prepare la abertura preliminar para el gabinete eléctrico como se muestra. La abertura preliminar debe ubicarse en la línea central de la luz.

2. Lleve las conexiones de alimentación de CA y CAT5 a la instalación rectangular de acuerdo con los diagramas de las páginas 5 y 6. Pase el cable de iluminación desde la ranura perforada y la instalación rectangular, asegurándose de no caer accidentalmente dentro de la pared.






COFFRET ÉLECTRIQUE - INSTALLATION

1. Desserrez les deux vis pour retirer le couvercle du boîtier électrique.
2. Fixez les supports [210-1864] à l'extrémité du boîtier électrique à l'aide des vis n° 8 fournies [SS344]. Répétez l'opération pour l'extrémité opposée du boîtier électrique.
3. Tirez le fil de terrain dans le boîtier électrique et effectuez les connexions électriques nécessaires. Remplacez le couvercle du boîtier électrique et les vis précédemment retirées à l'étape 1. Reportez-vous aux schémas électriques à la page 5.
4. Effectuez les connexions nécessaires du câble d'éclairage. Reportez-vous au schéma à la page 5.
5. Fixez le boîtier électrique au support d'applique en vissant les vis n° 10 [SS268] fournies à travers le support d'applique et dans les supports précédemment installés sur le boîtier électrique à l'étape 2.



ARMARIO ELÉCTRICO - INSTALACIÓN


1. Afloje los dos tornillos para quitar la cubierta del gabinete eléctrico.
2. Fije los soportes [210-1864] al extremo del gabinete eléctrico usando los tornillos #8 [SS344] proporcionados. Repita para el extremo opuesto del gabinete eléctrico.
3. Introduzca el cable de campo dentro del gabinete eléctrico y realice las conexiones eléctricas necesarias. Vuelva a colocar la cubierta del gabinete eléctrico y los tornillos que quitó anteriormente en el paso 1. Consulte los diagramas eléctricos en la página 5.
4. Realice las conexiones necesarias del cable de iluminación. Consulte el diagrama en la página 5.
5. Conecte el gabinete eléctrico al soporte del aplique enroscando los tornillos #10 [SS268] provistos a través del soporte del aplique y en los soportes previamente instalados en el gabinete eléctrico en el paso #2.



SUPPORT D'APPLIQUE - INSTALLATION

1. Localisez le support d'applique sur le mur et fixez-le à l'aide des vis n° 8 fournies [203-1001]. Si aucun support n'est présent derrière le mur, percez un trou de 1/4" et utilisez les ancrages muraux fournis.


2. Fixez les supports en trou de serrure [205-3304] comme illustré à l'aide des vis n° 8 fournies [203-1255].



MONTAJE DE APLIQUE - INSTALACIÓN



1. Ubique el soporte del aplique en la pared y fíjelo usando los tornillos #8 provistos [203-1001]. Si no hay soporte detrás de la pared, taladre un orificio de 1/4" y utilice los anclajes de pared proporcionados.

2. Fije los soportes tipo cerradura [205-3304] como se muestra usando los tornillos #8 suministrados [203-1255].





APPLIQUE - ASSEMBLAGE FINAL

1. Retirez la vis et le bouton à l'arrière de la lumière de l'emplacement du trou opposé pour les aligner avec la position des supports en trou de serrure installés à la page 11, étape n°2.
2. Connectez le câble d'éclairage à la lumière et poussez tout excédent de câble dans le mur.
3. Alignez et insérez les boutons de la lumière avec les supports en trou de serrure sur le support de l'applique. Une fois insérée, faites glisser la lumière vers le bas pour l'enclencher.



APLIQUE - MONTAJE FINAL

1. Retire el tornillo y el botón en la parte posterior de la luz en la ubicación opuesta del orificio para alinear con la posición de los soportes tipo cerradura instalados en la página 11, paso n.º 2.
2. Conecte el cable de iluminación a la luz y empuje el exceso de cable hacia la pared.
3. Alinee e inserte los botones de la luz con los soportes tipo cerradura en el soporte del aplique. Una vez insertada, deslice la luz hacia abajo para engancharla.



UTILISATION ET ENTRETIEN

ATTENTION - RISQUE DE CHOC

Risque de blessures; déconnecter l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien.

Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer. Les nettoyeurs à base d'ammoniac ou de vinaigre peuvent endommager la finition.

Une solution 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique est recommandée pour nettoyer le luminaire.

Lors du nettoyage, vaporisez le chiffon et non le luminaire ou les surfaces environnantes. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur aucune partie du luminaire.



GARANTIE

Garantie limitée d'un an

La société Robern garantit à l'acquéreur original qu'elle réparera, remplacera ou ajustera de manière appropriée, à son gré, les produits qu'elle fabrique et faisant preuve de défauts significatifs en matériaux ou en qualité de fabrication qui sont signalés à Robern par écrit dans un délai d'un (1) an suivant la date de livraison. Robern n'est pas responsable des frais d'installation. La garantie est annulée si le produit est endommagé en transit, ou si les dommages ou la défaillance sont le résultat d'une utilisation abusive ou inadéquate, d'un usage anormal, ou d'une installation défectueuse, de dommages survenus lors d'un accident, d'un entretien inapproprié, ou de toute réparation effectuée par des personnes non autorisées par Robern. Lors de l'expiration de la période de garantie d'un an, Robern n'assumera aucune obligation ultérieure sous les termes d'une garantie quelconque, expresse ou implicite, y compris la garantie tacite de qualité marchande. La société Robern ne pourra être tenue responsable pour des dommages indirects découlant de l'utilisation ou associés à l'utilisation ou à la performance de ses produits. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites ou exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Toute responsabilité assumée par Robern sous une garantie implicite quelconque, y compris la garantie de qualité marchande, est limitée de manière expresse aux conditions de la présente garantie. La permission de renvoyer de la marchandise sous les termes de cette garantie doit être autorisée par Robern et les frais de renvoi doivent être prépayés par l'acquéreur. Les réclamations effectuées sous cette garantie doivent être envoyées directement à votre concessionnaire.

©2023 Robern, Inc.
Tous droits réservés

USO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN - RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA

Riesgo de lesiones personales; desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.

Use solo un paño húmedo para limpiar. Los limpiadores a base de amoníaco o vinagre pueden dañar el acabado. Se recomienda una solución 50/50 de agua y alcohol isopropílico para limpiar la lámpara.

Al limpiar, rocíe el paño, no la lámpara o las superficies circundantes. No use limpiadores abrasivos en ninguna parte de la lámpara.

GARANTÍA

Garantía limitada de un año

Robern garantiza al comprador original que, a su elección reparará, reemplazará, o hará los ajustes apropiados a los productos fabricados por esta compañía que se demuestre que tienen defectos significativos en material o mano de obra y que se reporten a Robern por escrito en menos de un (1) año a partir de la fecha de entrega. Robern no se hace responsable de los costos de instalación. La garantía se anula si el producto sufre daños durante el transporte, o si los daños o las fallas se deben a abuso, uso indebido, uso anormal, instalación defectuosa, daños en un accidente, mantenimiento inadecuado, o reparaciones distintas a las autorizadas por Robern. Al finalizar el año de garantía, Robern no quedará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa o implícita, incluida la garantía implícita de comercialización. Robern no será responsable de daños emergentes que surjan del uso o del desempeño de sus productos, o en relación con ellos. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Cualquier responsabilidad contra Robern bajo cualquier garantía implícita, incluida la garantía de comercialización, se limita expresamente a los términos de esta garantía. Robern debe autorizar el permiso de devolución de cualquier mercancía bajo esta garantía, y esta mercancía debe ser devuelta con porte pagado por el comprador. Las reclamaciones bajo esta garantía deben ser enviadas directamente a su distribuidor.

©2023 Robern, Inc.
Todos los derechos reservados