


72842T-4 单把脸盆龙头(致巧款)  
72843T-4 单把碗盆龙头(致巧款)



\*\*订购时请说明颜色编号

72842T-4 单把脸盆龙头(致巧款)  
72843T-4 单把碗盆龙头(致巧款)

**安装之前**

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


**注意事项：**

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 尽可能在安装脸盆之前安装水龙头。
3. 检查供水管有无损坏和漏水。如需要，进行替换和维修。
4. 遵守当地管路安装条例。
5. 切断供水管路。

**使用说明**

开关龙头及冷热水操作如下图所示。

**安装尺寸**



72842T-4

72843T-4


## 安装步骤

### 如何安装出水口

将安装组件中的固定螺杆(1)装在龙头底部孔中, 将垫片(2)通过软管(3)和固定螺杆放入本体(4)底部, 将软管(3)和固定螺杆插入面盆的安装孔中。

调整好水龙头的位置。从脸盆下方依次将垫片(5)、垫片(6)套在固定螺杆上, 用螺母(7)锁紧, 将水龙头固定。

把软管接到水源, 贴有“COLD”签的软管连接冷水。




### 如何安装排水器

把锁紧螺母(8)、塑料垫片(9)和橡胶垫圈(10)从排水本体上依次取下。把排水本体从脸盆上部孔插入。再依次将橡胶垫圈(小面朝上)、塑料垫片和锁紧螺母从脸盆下方装回排水本体。锁紧螺母。

**注意:** 如果需要, 可在排水器盘片(11)底面沿周围涂一圈密封油灰或其它密封剂, 而不使用橡胶垫片(12)。

在锁紧螺母拧紧后, 不可调整排水本体的位置, 否则会破坏油灰或密封剂密封。




## 安装结果检查

检查并确保所有的衔接螺母都已拧紧, 确保把手在关的位置。


打开排水器和主要供水源, 检查并修理有漏水的接口。

用附带工具(14)将起泡器(13)拆下, 打开水龙头的冷热水, 让水流约一分钟以清除杂质, 检查渗漏。冲洗起泡器, 关闭水龙头后, 重新装回起泡器。



### 更换止水垫及活塞组件

逆时针旋下止水塞(15), 然后取出止水垫(16)。更换新的止水垫。逆时针旋下活塞组件(17), 更换新的活塞组件。装回止水垫及止水塞。



### 清洗说明

适用于所有加工处理过的表面: 以中性肥皂水清洗镀层表面, 再以干净软布彻底擦干整个表面, 许多清洁剂, 比如氨水、去污粉及洁厕灵等, 会对电镀表面造成伤害, 切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。