

### Features

- Brass construction
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Flexible G1/2" supply hoses for easy installation
- Concealed, easy-clean aerator and key
- Lever handle
- 182 mm spout reach
- Metal mounting hardware assures a secure installation
- Compliments most Kohler product lines

### COLD ONLY KITCHEN FAUCET K-74053T



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552
- GB 18145-2014


### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-74053T-4CD	Taut Cold Only Kitchen Faucet	CP : Polish chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

## ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน K-74053T

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- สายน้ำขนาด G1/2 นิ้ว
- ปากก๊อกแบบเปิดง่าย
- มือบิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 182 มม.
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งโลหะ มั่นคง แข็งแรง
- เหมาะกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโคห์เลอร์

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- มอก. 2067-2552
- GB 18145-2014

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-74053T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน รุ่นทอธ	CP : สีสโครเมจ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์