


7505T-B4 单孔花洒厨房龙头



**订购时请说明颜色编号

7505T-B4 单孔花洒厨房龙头

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 如果是安装新的洗涤盆，可将水龙头先装到洗涤盆上。
3. 花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

使用说明

轻轻打开把手，顺时针旋转为热水，逆时针旋转为冷水。

安装尺寸



安装步骤


如何安装水龙头

将O型圈(1)嵌入水龙头本体(2)底部的凹槽，然后将软管及牙管(3)装入厨盆的安装孔中，使水龙头本体底部接触台面。

将两螺钉(4)旋入固定环(5)。从厨盆下方依次把金属垫片(6)及装有两个螺钉的固定环装到牙管上。调整水龙头位置，使得软管(7)在左边，与两进水软管(8)左右对称。用十字螺丝刀将螺钉(4)旋紧到固定环上，以固定水龙头。

把进水软管接到水源上，当面对水龙头时，后边为热水，前边为冷水，冷水管贴有"COLD"标志。


将重锤(10)和塑料夹(11)装到软管(7)上，调整重锤位置使其距龙头底面距离合适。将软管(7)装入接头(9)内。



如何使用花洒

打开手柄，手持使用花洒时，取下花洒，并拉出软管。

按下图中(A)处，可得到如图(a)所示水流。按下图中(B)处，可得到如图(b)所示水流，再次按下图中(B)处，关闭水流。




注意：不要用力过猛或拉出过长，以免造成软管及接头损坏。

安装结果检查

检查并确保所有衔接处都已拧紧，确保手柄在关的位置。

打开主水源和排水系统，检查并修理有漏水的接口。

将花洒(12)拆下，用工具(13)将起泡器(14)拆下。打开水龙头，让水流出约一分钟以清除杂质。冲洗花洒的滤网垫片及起泡器。关闭水龙头，重新装回起泡器和花洒。



清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。