

Features


- Vitreous china.
- Undercounter.
- With overflow.
- Includes 52047 clamp assembly.
- 585 x 421 x 178 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 791-2544

UNDERCOUNTER LAVATORY K-2889X



Technical Information

Fixture:	
Water depth	91 mm
Drain hole	Ø 44 mm
*Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Cut-out template	1213091-X7
Clamp accessory pack	52047

Installation Notes



Install this product according to instruction in the cut-out template. Supplied basin clamp assemblies require 25 mm minimum countertop thickness. Installer must supply anchors for thinner countertops.

NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2700-9299) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.


Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-2889X	Verticyl undercounter lavatory	0: White
Recommended Accessories		
K-7119T	Click drain	CP: Polished Chrome
K-834753	Pop-up drain	CP: Polished Chrome


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)
Unit: mm



Marble Installation



Wood Installation



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram


อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ K-2889X

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
- พร้อมม้วนน้ำล้น
- พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 52047
- 585 x 421 x 178 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 791-2544



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระยะน้ำล้น	91 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
กระดาดแม่แบบ	1213091-X7
ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า	52047

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบ ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับอ่างล้างหน้าเหมาะกับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่มีความหนาอย่างน้อย 25 มม. หากเคาน์เตอร์มีความหนาน้อยกว่านี้ ผู้ติดตั้งจะต้องใช้ทุกส่วนในการติดตั้ง



ข้อพึงระวัง: การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์เท่านั้น (โทร. 0-2700-9299) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-2889X	อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น เวอร์ติเคิล	0: สีขาว

อุปกรณ์แนะนำ		
K-7119T	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	CP: สีโครมเงา
K-834753	สะดืออ่างล้างหน้าป๊อปอัพแบบก้านโยก	CP: สีโครมเงา


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



การติดตั้งสำหรับเคาน์เตอร์หินอ่อน



การติดตั้งสำหรับเคาน์เตอร์เดือไม้



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์