

Features

- Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Moisture resistant emission E1 cabinet construction
- Rettan basket and hanging basket multifunctional storage space
- Self-close adjustable door
- High-quality hardware accessories
- 890 x 490 x 450 mm

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- GB24977-2010

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

VANITY CABINET K-45470X




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-45470X	Toobi 900 mm vanity cabinet with two doors	BWP: BambooWood Patten
Recommended Bathroom Sink		
K-45471X	Toobi 900 mm synthetic vanity lavatory	O: White
Recommended Accessories		
K-18000X	Nateo basin mixer single-lever pop-up	CP: Polished Chrome
K-45405X	Feet for Toobi bathroom furniture	NA

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากไม้ MFC (Melamine Faced Chipboard)
- ไม้มาตรฐานปลอดภัยสารพิษ อี 1 (E1)
- ตะกร้าหยาบอ่อนประเภทสังกะสีแบบแขวน
- บานประตูปิดแบบนุ่มนวล
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- 890 x 490 x 450 มม.


มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB24977-2010

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง


ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า K-45470X



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-45470X	ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 900 มม. แบบประตูบานคู่ รุ่นตู้	BWP: ลายไม้ไฟ
แนะนำใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์		
K-45471X	อ่างล้างหน้าวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 900 มม. รุ่นตู้	0: สีขาว
อุปกรณ์แนะนำ		
K-18000X	ก๊อกอ่างน้ำรุ่น นาทีโอ	CP: สีโครมเงา
K-45405X	ขารองตู้เฟอร์นิเจอร์	NA: สีตามชนิดวัสดุ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์