

Features

- Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Moisture resistant emission E1 cabinet construction
- Rettan basket and hanging basket multifunctional storage space
- Self-close adjustable door
- High-quality hardware accessories
- 590 x 490 x 450 mm

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- GB24977-2010

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

VANITY CABINET K-45472X




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-45472X	Toobi 600 mm vanity cabinet with door	BWP: BambooWood Patten
Recommended Bathroom Sink		
K-45473X	Toobi 600 mm synthetic vanity lavatory	O: White
Recommended Accessories		
K-18000X	Nateo basin mixer single-lever pop-up	CP: Polished Chrome
K-45405X	Feet for Toobi bathroom furniture	NA

Dimensions are approximate.


Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า K-45472X



คุณลักษณะ

- ผลิตจากไม้ MFC (Melamine Faced Chipboard)
- ไม้มาตรฐานปลอดภัยระดับ 1 (E1)
- ตะกร้าหยาบอเนกประสงค์แบบแขวน
- บานประตูปิดแบบนุ่มนวล
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- 590 x 490 x 450 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB24977-2010


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-45472X	ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 600 มม. แบบประตูบานเดียว รุ่นตู้	BWP: ลายไม้
แนะนำใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์		
K-45473X	อ่างล้างหน้าวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 600 มม. รุ่นตู้	0: สีขาว
อุปกรณ์แนะนำ		
K-18000X	ก๊อกอ่างน้ำร้อน นาทีโอ	CP: สีโครมเงา
K-45405X	ขารองตู้เฟอร์นิเจอร์	NA: สีตามชนิดวัสดุ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์