

Triton® Bowe® | K-100T70-5AKL

Robinet de lavabo de salle de bain monobloc, 1,0 gal/min, avec bec col de cygne à débit laminaire et poignées à lame, drain non inclus

Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Poignées anti-vandalisme
- Bec col de cygne pivotant/rigide
- Aérateur à faible débit offert en option.
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²).
- Orifice de sortie résistant au vandalisme avec orifice de sortie laminaire



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec
Portée du bec: 5-3/16" (132 mm)

Débit
Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


Matériel

- Laiton
- Corps de robinet en laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Pour installation à un trou.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

