



# Triton® Bowe® | K-100T70-5ANL

Robinet de lavabo de salle de bain monobloc, 0,5 gal/min, avec bec col de cygne à débit laminaire et poignées à lame, drain non inclus

## Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Poignées anti-vandalisme
- Bec col de cygne pivotant/rigide
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po<sup>2</sup> (4,14 bar).
- Orifice de sortie résistant au vandalisme avec orifice de sortie laminaire



## Durabilité



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 21:37 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**

## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
NSF/ANSI/CAN 61  
DOE - Energy Policy Act 1992  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

### Bec

Portée du bec: 5-3/16" (132 mm)

### Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

## Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

## Matériel

- Laiton
- Corps de robinet en laiton


## Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Pour installation à un trou.

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

