

K-10540

Barre d'appui traditionnelle, 12 po

Fonctionnalités

- La finition Oil-Rubbed Bronze de ce produit ne comprend pas les reflets cuivrés illustrés



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

S	Polished Stainless
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA
ICC/ANSI A117.1

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Gabarit d'installation compris.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle. Les plaques murales sur la barre d'appui doivent être montées sur une entretoise entre les poteaux muraux. Cela assurera un support adéquat du poids de l'utilisateur.

