



Traditional | K-10544

Barre d'appui de 36 po

Fonctionnalités

- La finition Oil-Rubbed Bronze de ce produit ne comprend pas les reflets cuivrés illustrés



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	S	Polished Stainless
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 20:51 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA
ICC/ANSI A117.1

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-



Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Outils et gabarit d'installation inclus.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle. Les plaques murales sur la barre d'appui doivent être montées sur une entretoise entre les poteaux muraux. Cela assurera un support adéquat du poids de l'utilisateur.

