

Mach® Tripoint® | K-10TD00R10-RF

Robinet de chasse pour modernisation de toilette sans contact, à alimentation CC, 6,0 l/chasse (1,6 gal/chasse)

Fonctionnalités

- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Alimentée par des piles au lithium AA de 1,5 V
- Moins de robinet d'arrêt et de pièce de raccordement.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

Produits et accessoires recommandés

1421939 Trousse de rallonge

1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po

K-23723 Nettoyant pour robinet


Technologie

- Capteur infrarouge électronique Tripoint® pour activation précise

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

