

Mach® Tripoint® | K-10UD00G20

Robinet de chasse d'urinoir sans contact, à alimentation CC, 1,9 l/chasse (0,5 gal/chasse)

Fonctionnalités

- 0.5 g/chasse (1.9 l/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Sa butée de blocage lui offre une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Alimentée par des piles au lithium AA de 1,5 V
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

EPA WaterSense®

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Technologie

- Capteur infrarouge électronique Tripoint® pour activation précise

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)

Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

Produits et accessoires recommandés


1421939 Trousse de rallonge

1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po

K-23723 Nettoyant pour robinet



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture



Installation

- Destiné aux installations d'urinoir avec raccord de couplage supérieur de 0,75 po (19 mm).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

